

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t

774500



Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: Kontaklar arasında kısa devre algılamalı/algılamaz 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2N/O, 2 N/Ot-d, UB = 24 V DC, genişlik: 45 mm, entegre vidalı terminaller, E-STOP izleme, emniyet kapıları, 2 enerji kesmede gecikme kontağı ile, 0,1-30 sn arası 12 seviye gecikme süresi ayarlanabilir.

## Teknik Özellikler

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Genel veri                      |                                                  |
| Approval:                       | CCC, CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian) |
| Teknik veri                     |                                                  |
| Elektriksel veri                |                                                  |
| Besleme gerilimi (V):           | 24 - 24 V                                        |
| U1 besleme voltajı tipi:        | DC                                               |
| Güç tüketimi DC:                | 4.5 W                                            |
| Girişler                        |                                                  |
| Giriş sayısı:                   | 2                                                |
| Yarı iletken çıkışlar           |                                                  |
| Yarıiletken cikislarin sayisi:  | 0                                                |
| Röle çıkışları                  |                                                  |
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı.: | EN 60947-4-1                                     |
| Voltage AC1 safety cont.:       | 240                                              |
| Max. current AC1 safety cont.:  | 8                                                |
| Voltage DC1 safety cont.:       | 24                                               |
| Max. current DC1 safety cont.:  | 8                                                |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:  | EN 60947-5-1                                     |
| Voltage AC15 safety cont.:      | 230                                              |
| Max. current AC15 safety cont.: | 5                                                |

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Voltage DC13 safety cont.:     | 24                                          |
| Emniyet kontakları: UL'de AC:  | 240 VAC G. P.                               |
| Emn. kontakları: pilot görevi: | C300, R300                                  |
| Röle kontak malzemesi:         | AgSnO2                                      |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi:  | + 0,2 µm Au                                 |
| Çevresel veri                  |                                             |
| Bunun için iklim uygunluğu::   | EN 60068-2-78                               |
| Olarak çevre ısısı:            | -10 - -10 °C                                |
| Nem oranı:                     | 40°C'de %93 r. h.                           |
| Condensation permitted?:       | unzulässig                                  |
| Standarda göre EMC ....:       | EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1    |
| Standarda göre titreşim ....:  | EN 60068-2-6                                |
| Açıklık ve kaçak mesafesi:     | EN 60947-1                                  |
| Aşırı gerilim kategorisi:      | III / II                                    |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak: | 2                                           |
| Zamanlar                       |                                             |
| Seçilebilir süreler:           | 20, 30, 15, 25, 1, 2, 0.5, 6, 4, 0.1, 10, 8 |
| Tv toleransı:                  | -15% / +15% +50 ms                          |
| Tekrarlama doğruluğu:          | 2 %                                         |
| Mekanik Veri                   |                                             |
| Montaj konumu:                 | herhangi biri                               |
| Ön plaka gövde malzemesi:      | ABS UL 94 V0                                |
| Muhafaza malzemesi üst kısım:  | PPO UL 94 V1                                |
| Bağlantı terminali:            | Vida terminali                              |
| Terminal yapısı:               | sabit                                       |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:    | 24 - 10 AWG                                 |
| Yükseklik boyutu:              | 87 mm                                       |
| Genislik boyutu:               | 45 mm                                       |
| Derinlik boyutu:               | 121 mm                                      |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Net ağırlık:                     | 345 g                         |
| Brüt ağırlık:                    | 355 g                         |
| Çevre                            |                               |
| RoHS direktifi:                  | 2011/65/EU, 2015/863/EU       |
| RoHS uygunluğu:                  | evet                          |
| RoHS istisnaları:                | evet                          |
| Direktife göre RoHS istisnaları: | 6c, 7c I                      |
| REACH uygunluğu:                 | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACH'de bulunan maddeler:       | öncülük etmek, Kurşun oksit   |
| Kirleticinin % Payı:             | > 0,1                         |
| CAS Numarası.:                   | 7439-92-1, 1317-36-8          |
| WEEE classification (08/2018):   | 5 devices (feed size < 50cm)  |
| SCIP girişi mevcut:              | evet                          |
| Ticari veriler                   |                               |
| Harmonized System Code:          | 85364900                      |
| UNSPSC 25:                       | 39122331                      |
| EAN kodu:                        | 4046548011241                 |
| ECLASS sürümü:                   | ECLASS-13                     |
| ECLASS Referans Özelliği:        | 27371819                      |
| ETIM Sürümü:                     | ETIM-9.0                      |
| ETIM Referans Grubu:             | EG000019                      |
| ETIM Referans Özelliği:          | EC001449                      |
| Cilt:                            | 0.507                         |

## Opsiyonel aksesuarlar

774090

COVER P-93

