


PNOZ po3.3p 3n/o

773632



PNOZpower modüler emniyet sistemi, 3 emniyet kontağı (N/O) 5,5 kW (AC3 yükleri), vidalı tip geçmeli terminaller, genişlik: 90 mm.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Röle çıkışları	
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	16 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	16 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	6 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G. P.
Röle kontak malzemesi:	AgCdO
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu.:	EN 60068-2-78

Olarak çevre ısısı:	-10 - -10 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	yatay üst silin ray üzerinde
Muhafaza malzemesi üst kısım:	ABS UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali
Terminal yapısı:	takılabilir
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	20 - 10 AWG
Yükseklik boyutu:	94 mm
Genislik boyutu:	90 mm
Derinlik boyutu:	135 mm
Net ağırlık:	625 g
Brüt ağırlık:	690 g
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN kodu:	4046548012873
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27371819
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000019



THE SPIRIT OF SAFETY

ETIM Referans Özelliği:	EC001449
Cilt:	0.788