

PLID d1

774260



PNOZ, aksesuarlar, 2 kablolu bir hatta kısa devre için emniyetli hat incelemesi, kontaklar arasında kısa devre ve açık devre, PNOZ e8.1p değerlendirme cihazı için test sinyal girişi, 1N/O kontak ilemanuel test, 1N/C ile sürekli test, maksimum kablo uzunluğu 3000 m, vidalı terminalli sürüm.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Dahili voltaj kaynağı:	Değerlendirme cihazı ile
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-30 - -30 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	herhangi biri
Maksimum kablo uzunluğu:	3000 m
Alt kısım gövde malzemesi:	PC
Bağlantı terminali:	Vida terminali

Terminal yapısı:	sabit
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	22 - 14 AWG
Yükseklik boyutu:	36 mm
Genislik boyutu:	26 mm
Derinlik boyutu:	12.1 mm
Net ağırlık:	10 g
Brüt ağırlık:	29 g
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN kodu:	4046548067101
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27141990
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000019
ETIM Referans Özelliği:	EC002586
Cilt:	0.276