

PNOZ m EF SafetyNET

772122



Yapılandırılabilir PNOZmulti 2 emniyetli küçük kontrolörler, PNOZ m Bx için emniyetli iletişim modülü SafetyNET p RTFL.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)
Uygulama aralığı:	Arıza emniyeti
Teknik veri	
Elektriksel veri	
U1'in amacı:	Modül beslemesi
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Güç tüketimi DC:	4 W
U1 potansiyel yalıtım:	Evet
UINT1'in amacı:	Modül beslemesi
Dahili voltaj kaynağı:	Temel ünite ile
UINT1 voltaj tipi:	DC
Fieldbus arabirimi	
Endüstriyel haberleşme arayüzü:	SafetyNET#p
Fieldbus cihaz tipi:	Cihaz
Fieldbus bağlantısı:	2 x RJ45
Galv. yalıtım endüst.hab.mod.:	Evet
Çevresel veri	
Standart ortam sıcaklığı:	EN 60068-2-14

Olarak çevre ısısı:	0 - 0 °C
Depolama sıcaklığı standardı:	EN 60068-2-1/-2
İklim uygunluğu standardı:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Perm. operating height ASL:	2000 m
Standarda göre EMC:	EN 61131-2
Standarda göre titreşim:	EN 60068-2-6
Standart1'e göre sürekli darbe:	15g
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 61131-2
Aşırı gerilim kategorisi:	II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Standart koruma tipi:	EN 60529
Elektriksel izolasyon	
Aradaki potansiyel yalıtım 1:	End. haberleş. modülü ve modül
Potansiyel yalıtım tipi 1:	Fonksiyonel yalıtım
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	yatay üst silin ray üzerinde
DIN rayı boyutları:	35 x 7,5 EN 50022
Alt kısım gövde malzemesi:	PC
Ön plaka gövde malzemesi:	PC
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PC
Bağlantı terminali:	Yay yüklü terminal, Vida terminali
Terminal yapısı:	takılabilir
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 12 AWG
Yükseklik boyutu:	101.4 mm
Genislik boyutu:	45 mm
Derinlik boyutu:	110.4 mm
Net ağırlık:	180 g

Brüt ağırlık:	190 g
Çevre	
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN kodu:	4046548081220
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27242208
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000024
ETIM Referans Özelliği:	EC001423
Cilt:	0.617

Mecburi operasyon aksesuarları



380000

SafetyNET p Cable



380401

RJ45 Connector



750017

Set 5 Screw Terminals



751017

Set 5 Spring Terminals

Opsiyonel aksesuarlar

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

