

PNOZ ms2p TTL coated version

773811



PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 eksen hareket izleme, 2 artımlı kodlayıcı, diferansiyel giriş, Sin/Cos, TTL(RS422), RJ45 dışı konektör, 8 pimli, aksesuar olarak adaptör kablosu, 4 yakınlık anahtarı, pnp tipi, artan çevre koşulları için.


Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC (Eurasian)
Teknik veri	
Elektriksel veri	
UINT1'in amacı:	Modül beslemesi
Dahili voltaj kaynağı:	Temel ünite ile
UINT1 voltaj tipi:	DC
UINT1 modülü kaynağı:	-2 %/+2 %
Giriş yakınlık anahtarı	
Yak. anahtarsız prog. izl. fon.:	0,1 Hz - 3 kHz
Yak. anah. ile prog. izl. fon.:	0,2 Hz - 3 kHz
Giriş artımlı kodlayıcı	
Bağlantı (artım kodlayıcı):	8 pimli RJ-45 dışı konektör
Faz knm. dif.sin. art.enk.:	90° ±30°
Hist. art. yok prog. mon. fnk.:	0,1 Hz - 500 kHz
Hist. art. ile prog. mon. fnk.:	0,2 Hz - 500 kHz
Çevresel veri	
Standart ortam sıcaklığı:	EN 60068-2-14
Olarak çevre ısısı:	-25 - -25 °C
Depolama sıcaklığı standardı:	EN 60068-2-1/-2

İklim uygunluğu standardı:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Briefly
Perm. operating height ASL:	2000 m
Standarda göre EMC ...:	EN 61131-2
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Broad band noise to:	EN 60068-2-64
Standart1'e göre sürekli darbe:	15g
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 61131-2
Aşırı gerilim kategorisi:	III
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Standart koruma tipi:	EN 60529
Zamanlar	
F < 100 Hz'de reaksiyon süresi:	10 ms + 1/f
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	yatay üst silin ray üzerinde
DIN rayı boyutları:	35 x 7,5 EN 50022
Alt kısım gövde malzemesi:	PPO UL 94 V0
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali, Yay yüklü terminal
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 16 AWG
Yükseklik boyutu:	94 mm
Genislik boyutu:	45 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	220 g
Brüt ağırlık:	290 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet

RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	7a, 7c I
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek, Kurşun oksit
Kirleticinin % Payı:	> 0,1
CAS Numarası.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP girişi mevcut:	evet
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN kodu:	4046548063349
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27242205
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000024
ETIM Referans Özelliği:	EC001422
Cilt:	0.671

Mecburi operasyon aksesuarları



783800

PNOZms1p Set spring loaded terminals



793800

PNOZms1p Set plug in screw terminals

Opsiyonel aksesuarlar

	773880	PNOZ msi b1 Box 15p
	773882	PNOZ msi b1 Box 9p
	773860	PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
	773881	PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
	773859	PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
	773858	PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
	773839	PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
	773872	PNOZ msi S025
	773875	PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



779110

PNOZmulti Bus-Terminator



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



774639

KOP-XE



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box