

PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit

504223



PSENmag manyetik emniyet anahtarı, emniyet anahtarı ve kare aktüatör ile, ATEX sertifikası, 4 pimli M8 erkek konnektör, 1 M8 takılabilir konnektörü sabitlemek için bir çift KABLO/M8/KLİPS

Teknik Özellikler

Genel veri

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, ATEX, electrosuisse, EAC (Eurasian), TÜV, ECOLAB
Sensor principle:	magnetic
ISO 14119'e göre kodlama sev.:	Düşük
EN 60947-5-3'e göre sınıfl.:	PDDb
Seri bağlantı için uygun:	hayır
ünite tipi:	Birim

Teknik veri

Elektriksel veri

Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Devre gerilimi:	24 V

Çevresel veri

ATEX certificate number:	SEV 12 ATEX 0121 X
ATEX category dust:	II 3D Ex mc tc IIIC T80°C
ATEX application area X:	X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C
Olarak çevre ısısı:	-10 - 55 °C
İklim uygunluğu standardı:	IEC 60068-2-30
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Perm. operating height ASL:	2000 m

Standarda göre EMC ...:	EN 60947-5-3
Standarda göre titreşim ...:	EN 60947-5-2
Standart1'e göre sürekli darbe:	30g
Kirillik drcsi açık. ve kaçak:	3
Mekanik Veri	
Tip 1 aktüatör:	PSEN 1,1-20
Sensör gömme monte edilebilir:	Evet, kurulum kılav. uygulayın
Bağlantı tipi:	M8, 4-pin male
Muhafaza malzemesi üst kısım:	PC
Yükseklik boyutu:	42.8 mm
Genislik boyutu:	26 mm
Derinlik boyutu:	13 mm
Net ağırlık:	31 g
Brüt ağırlık:	41 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	hayır
REACH uygunluğu:	SVHC maddesi yok
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN kodu:	4046548003529
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27272402
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000026
ETIM Referans Özelliği:	EC002544

Cilt:

0

Mecburi operasyon aksesuarları



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

Opsiyonel aksesuarlar

	C1000080	CABLE/M8/CLIP
	533111	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
	534310	PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
	532110	PSEN Winkel / bracket
	533121	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
	533110	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
	534320	PSEN reverse spacer
	533120	PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
	533131	PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m