

PSEN op2H-A-30-105/1

631045



Emniyet ışığı koruması, Tip 2, PL c, el koruması (çözünürlük 30 mm), korunan alan yüksekliği 1050 mm. Özellikler: Ses kapatma, boşlukbırakma, kademelendirme, ölü bölgelerin olmaması. PSENopt Configurator Yazılımı aracılığıyla veyadoğrudan ışık korumasının üzerinde programlama yapılabilir. Besleme voltajı 24 V, M12 konektöründeki 18 pimli örgü kablo üzerinden bağlantı. Konektör M12 verici: 5 pimli, alıcı: Boşluk bırakma 12 pimli, ses kapatma 12 pimli/5 pimli. Örgü kablolar cihazla birlikte verilmez.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE tipi:	2
Sensor principle:	optical
Korunan alanın yüksekliği:	1050 mm
Çözünürlük koruma türü:	EI
Çalışma aralığı (m):	0.2 - 20 m
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Optik veriler	
Used wavelength range:	950 nm
Yarı iletken çıkışlar	
OSSD çıkışların sayısı:	2
Çevresel veri	
Olarak çevre ısısı:	0 - 50 °C
Nem oranı:	50°C'de %95 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6

Standart1'e göre sürekli darbe:	10g
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Standart koruma tipi:	EN 60529
Zamanlar	
Tepki süresi:	18 - 18 ms
Mekanik Veri	
Muhafaza malzemesi üst kısım:	Alüminyum
Yükseklik boyutu:	1056.3 mm
Genislik boyutu:	35 mm
Derinlik boyutu:	40.8 mm
Net ağırlık:	2550 g
Brüt ağırlık:	5150 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	hayır
REACH uygunluğu:	SVHC maddesi yok
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	39121528
EAN kodu:	4046548075601
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27272704
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000026
ETIM Referans Özelliği:	EC002549
Cilt:	0

Mecburi operasyon aksesuarları



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631057

PSEN op pigtail receiver m



631056

PSEN op pigtail receiver b



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



631055

PSEN op pigtail emitter



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m