


PSEN opII4B-s-170-120

632124



Emniyet ışığı koruması, Tip 4, PL e, vücut koruması (çözünürlük 170 mm), korunan alan yüksekliği 1200 mm, besleme voltajı 24 V, çalışma aralığı 0,2 - 15 m, konektör M12, verici: 5 pimli, alıcı: 5 pimli. Bağlantı kablosu cihazla birlikte verilmez.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE tipi:	4
Sensor principle:	Infrared
Korunan alanın yüksekliği:	1200 mm
Çözünürlük koruma türü:	Gövde
Çalışma aralığı (m):	0.2 - 15 m
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	DC
Optik veriler	
Used wavelength range:	850 nm
Yarı iletken çıktılar	
OSSD çıkışların sayısı:	2
Çevresel veri	
Olarak çevre ısısı:	-25 - 60 °C
Nem oranı:	50°C'de %95 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Perm. operating height ASL:	2000 m

Standarda göre EMC ...:	IEC 61496-1
Standarda göre titreşim ...:	EN 60068-2-6
Darbe standardı 1 için braket:	Gelişmiş Braket Kiti
Standart1'e göre sürekli darbe:	40g
Darbe standardı 2 için braket:	Gelişmiş Braket Kiti
Standart2'ye göre hız. darbesi:	50g
Darbe standardı 3 için braket:	Döner ayak
Zamanlar	
Tepki süresi:	5.2 - 5.2 ms
Mekanik Veri	
Bend radius (when laying) K1:	5 x Ø
Maksimum kablo uzunluğu:	50 m
Gövde malzemesi:	Alüminyum
Malzeme uç kapaklar:	Zn
Malzeme ön ekran:	PC
Yükseklik boyutu:	1204 mm
Genislik boyutu:	35 mm
Derinlik boyutu:	40 mm
Net ağırlık:	3426 g
Brüt ağırlık:	5420 g
Çevre	
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN kodu:	4046548090253
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27272704
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0

ETIM Referans Grubu:	EG000026
ETIM Referans Özelliği:	EC002549
Cilt:	0

Opsiyonel aksesuarlar



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m




632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



632502

PSEN opII protective column-120



632507

PSEN opII protective column-120 Set



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195



632009

PSEN opII mirror column-120 Set

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632512

PSEN opII slot nuts



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m