


PSEN opII4H-s-30-165

632070



安全防護光柵，類型 4，PL e，手部保護（解析度 30 mm），保護範圍高度 1650 mm 無死角，電源電壓 24V。接頭 M12，發射器：5-pin，接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線。

詳細技術資料

般數據

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE 類型:	4
Sensor principle:	Infrared
防護高度:	1650 mm
解析度防護等級:	手部
操作範圍 (m):	0.2 - 18 m

技術數據

電氣數據

電源供應電壓 (V):	24 - 24 V
電源電壓類型 U1:	DC

光學數據

Used wavelength range:	850 nm
------------------------	--------

半導體輸出

OSSD 輸出數量:	2
------------	---

環境數據

環境溫度:	-25 - 60 °C
濕度等級:	50°C 時 95% 相對濕度
Condensation permitted?:	Not permitted
Perm. operating height ASL:	2000 m

EMC 符合標準 ...:	IEC 61496-1
震動符合標準 ...:	EN 60068-2-6
衝擊標準 1 用支架:	進階支架套件
加速度衝擊符合標準 1:	40g
衝擊標準 2 用支架:	進階支架套件
加速度衝擊符合標準 2:	50g
衝擊標準 3 用支架:	旋轉安裝
時報	
反應時間:	11.6 - 11.6 ms
機械數據	
Bend radius (when laying) K1:	5 x Ø
電纜最大長度:	50 m
外殼材質:	鋁
材料端蓋:	Zn
材質前螢幕:	PC
高度尺寸:	1654 mm
寬度尺寸:	35 mm
深度尺寸:	40 mm
淨重:	4655 g
毛重:	7060 g
環境	
WEEE klassifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
商業數據	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN代碼:	4046548076578
ECLASS 版本:	ECLASS-13
ECLASS 參考特色:	27272704
ETIM 版本:	ETIM-9.0

ETIM 參考組別:	EG000026
ETIM 參考特色:	EC002549
體積:	0

可選的配件



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m

	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630364	PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	630365	PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
	380214	PSS67 Cable M12af M12am, 10m
	380215	PSS67 Cable M12af M12am, 30m
	380212	PSS67 Cable M12af M12am, 3m
	380213	PSS67 Cable M12af M12am, 5m