

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/020/0Q34/BK

C1000025



連接線，5-pin M12 公接頭，彎角，5-pin M12 母接頭上的 A 編碼，直式，A 編碼，導體橫截面：5 x 0.34 mm²，纜線長度：20 m

詳細技術資料

般數據

Approval: CE, UKCA, cULus Listed

技術數據

電氣數據

額定電流: 4 A

一般導體電阻 K1: 20°C 時 ≤55.4 Ohm/km

環境數據

環境溫度: -40 - 85 °C

周圍環境溫度有 UL: 80 °C

汙染程度隔距與沿面: 3

機械數據

接頭類型1: 5-pin M12 male connector

接頭類型 1 的形狀: 彎角

Coding of M12 connector 1: A coded

接頭類型 2: 5-pin M12 母接頭

接頭類型 2 的形狀: 直式

Coding of M12 connector 2: A coded

材質螺紋環接頭 1: 銅鋅、鍍鎳

材質螺紋環接頭 2: 銅鋅、鍍鎳

接觸表面材料 1: Au

接觸表面材料 2:	Au
密封材料:	FKM
針腳材質:	銅鋅
插座材質:	銅鋅
纜線材料 K1:	Cu
絕緣材料纜線 K1:	PP (9Y)
纜線類型 K1:	LiF9Y11Y
電纜長度:	20 m
彩色纜線絕緣 1:	黑色
外殼顏色:	黃色，類似於 RAL 1004
電纜絕緣 1 材質:	PUR
電纜 1 的尾接能力:	是
Bend radius (when laying) K1:	8 x Ø
最大外徑電纜 K1:	5.5 - 5.5 mm
導體截面:	0.34 - 0.34 mm ²
纜線橫截面 AWG K1:	22
鉸合 K1:	5 核心圓形填料
屏蔽 K1:	否
接頭數量:	5
纜線 K1 用認證:	UL AWM 樣式 20233
接頭 1 用認證:	UL94 V-2
接頭 2 用認證:	UL94 V-2
無毒:	是
Oil resistance:	resistant
耐燃性:	UL 20233, DIN EN 60332-1-2, FT2
扭矩聯鎖螺絲:	0.4 Nm
淨重:	746 g
毛重:	751 g
環境	

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商業數據	
Harmonized System Code:	85444210
UNSPSC 25:	26121603
EAN代碼:	4046548102727
ECLASS 版本:	ECLASS-13
ECLASS 參考特色:	27060311
ETIM 版本:	ETIM-9.0
ETIM 參考組別:	EG000026
ETIM 參考特色:	EC001855
體積:	0