

PSEN opII3H-s-30-030

632021

安全防護光柵，類型 3，PL d，手部保護（解析度 30 mm），保護範圍高度 300 mm 無死角，電源電壓 24V。接頭 M12，發射器：5-pin，接收器 5-pin。裝置未隨附連接纜線。



詳細技術資料

般數據

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, EAC (Eurasian), TÜV
ESPE 類型:	3
Sensor principle:	Infrared
防護高度:	300 mm
解析度防護等級:	手部
操作範圍 (m):	0.2 - 18 m

技術數據

電氣數據

電源供應電壓 (V):	24 - 24 V
電源電壓類型 U1:	DC

光學數據

Used wavelength range:	850 nm
------------------------	--------

半導體輸出

OSSD 輸出數量:	2
------------	---

環境數據

環境溫度:	-25 - 60 °C
濕度等級:	50°C 時 95% 相對濕度
Condensation permitted?:	Not permitted
Perm. operating height ASL:	2000 m

EMC 符合標準 ...:	IEC 61496-1
震動符合標準 ...:	EN 60068-2-6
衝擊標準 1 用支架:	進階支架套件
加速度衝擊符合標準 1:	40g
衝擊標準 2 用支架:	進階支架套件
加速度衝擊符合標準 2:	50g
衝擊標準 3 用支架:	旋轉安裝
時報	
反應時間:	5.9 - 5.9 ms
機械數據	
Bend radius (when laying) K1:	5 x Ø
電纜最大長度:	50 m
外殼材質:	鋁
材料端蓋:	Zn
材質前螢幕:	PC
高度尺寸:	304 mm
寬度尺寸:	35 mm
深度尺寸:	40 mm
淨重:	1010 g
毛重:	2320 g
環境	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商業數據	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN代碼:	4046548076264
ECLASS 版本:	ECLASS-13
ECLASS 參考特色:	27272704
ETIM 版本:	ETIM-9.0

ETIM 參考組別:	EG000026
ETIM 參考特色:	EC002549
體積:	0

可選的配件



632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632007

PSEN opII mirror column-060 Set



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set


632011

PSEN opII mirror column-195 Set




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632012

PSEN screw set mirror column



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632500

PSEN opII protective column-060



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



632505

PSEN opII protective column-060 Set



632504

PSEN opII protective column-195



632033

PSEN opII mirror column-090



632032

PSEN opII mirror column-060



632037

PSEN opII adjustable base unit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



632034

PSEN opII mirror column-120



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12