

PSEN hs1.1p

570270



安全鉸鏈開關，安裝位置右側，4-pin M12 公接頭，2 N/C，防護等級 IP67。

詳細技術資料

般數據

Approval:	CE, BG, cCSAus
Door hinge:	向右

技術數據

繼電器輸出

使用類別AC15/DC13 標準:	EN 60947-5-1
電壓 AC15 安全控制器:	230 V
最大電流 AC15 安全控制器:	3 A
電壓 DC13 安全控制器:	24 V

環境數據

環境溫度:	-25 - 70 °C
-------	-------------

機械數據

連接類型:	M12
高度尺寸:	147 mm
寬度尺寸:	82 mm
深度尺寸:	19.5 mm
淨重:	323 g
毛重:	371 g

環境

RoHS 指令:	2011/65/EU, 2015/863/EU
----------	-------------------------

RoHS 合規性:	是
RoHS 例外情況:	否
REACH 符合性:	不含任何 SVHC 物質
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商業數據	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
EAN代碼:	4046548062403
ECLASS 版本:	ECLASS-13
ECLASS 參考特色:	27272601
ETIM 版本:	ETIM-9.0
ETIM 參考組別:	EG000026
ETIM 參考特色:	EC000030
體積:	0

可選的配件



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



540308

PSEN screw M4x10 10pcs



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



540309

PSEN screw M4x12 10pcs



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630270

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 20m



380320

PSS67 I/O Cable



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



540311

PSEN screw M5x10 10pcs



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m