

PNOZ yi3 2DI T3A

2A000005



適用於模組化安全繼電器 myPNOZ 的擴充模組，1 項輸入功能，用於連接到雙手按鈕 (Type III A) 的 1 項輸入功能，輸入功能 AND 連結，1 個信號輸出，用於設定啟動類型和 測試脈衝檢測的 1 個旋轉開關，LED 顯示

詳細技術資料

般數據

Approval: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)

技術數據

電氣數據

UINT1 的用途: 模組供電

內部電壓源: 透過主要模組

UINT1 的電壓類型: DC

雙手裝置類型: III A

入口

U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1: 24 V DC

電位隔離輸入: 否

環境數據

周圍環境溫度標準: EN 60068-2-14

環境溫度: -10 - 55 °C

保存溫度標準: EN 60068-2-1/-2

氣候適合性標準: EN 60068-2-78

Condensation permitted?: Not permitted

Perm. operating height ASL: 5000 m

EMC 符合標準 ...: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1

震動符合標準 ...: EN 60068-2-6

加速度衝擊符合標準 1:	15g
隔距與沿面距離到:	EN 60947-5-1
過電壓類別:	第三
汙染程度隔距與沿面:	2
防護等級標準:	EN 60529
時報	
同步輸入電路:	∞
機械數據	
安裝位置:	任何
外殼材質下部區段:	PC
外殼材質上部:	PC
連接端子:	彈簧式端子, 螺絲式端子
端子樣式:	插件
導體橫截面可撓式AWG 資訊:	24 - 12 AWG
高度尺寸:	98 mm
寬度尺寸:	12.5 mm
深度尺寸:	121 mm
淨重:	74 g
毛重:	86 g
環境	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商業數據	
Harmonized System Code:	85364190
UNSPSC 25:	46171620
EAN代碼:	4046548087840
ECLASS 版本:	ECLASS-13
ECLASS 參考特色:	27371819
ETIM 版本:	ETIM-9.0
ETIM 參考組別:	EG000019

ETIM 參考特色:	EC001449
體積:	1.019

必選的操作配件



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

可選的配件



2A000202

myPNOZ connector (10pcs.)