

PMC SI6A161R/EC 1x 12A

8C000023



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

詳細技術資料

般數據

Approval: UL Listed, CE, UKCA

技術數據

電氣數據

電源類型 2 (V): 24 - 24 V

電源電壓類型 U2: DC

入口

環境數據

環境溫度: 0 - 45 °C

冷卻類型: 內建風扇

機械數據

高度尺寸: 343 mm

寬度尺寸: 65 mm

深度尺寸: 286 mm

淨重: 3930 g

毛重: 5310 g

環境

WEEE classification (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

商業數據

Harmonized System Code: 85044085

UNSPSC 25:	39121007
EAN代碼:	4046548100433
ECLASS 版本:	ECLASS-13
ECLASS 參考特色:	27023101
ETIM 版本:	ETIM-9.0
ETIM 參考組別:	EG000017
ETIM 參考特色:	EC001857
體積:	0

必選的操作配件



8C000021

PMC SI6A161 terminal set (R)