

PSEN 2.1-10 / 1 actuator

512110



磁性安全开关执行器，方形设计，IP67，工作距离 3 mm，高度设计 13 mm，PU = 1 执行器。

技术细节

般数据

Approval:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
单元类型:	执行器

技术数据

环境数据

ATEX 类别:	II 3GD EEx NC IIC T6
以摄氏度一表示的环境温度:	-25 - 70 °C
振动测试所依据的标准:	EN 60947-5-2
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	30 g
间隙与爬电距离污染程度规范:	3

机械数据


外壳上面部分材质:	PBT
高度尺寸:	36 mm
宽度尺寸:	26 mm
深度尺寸:	13 mm
净重:	15 g
总重:	16 g

环境

RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是

RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548003420
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27274002
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC001487
卷宗:	0

可选的配件



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket



534320

PSEN reverse spacer



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380300

PSEN ma adapter



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m