

PMC SI6A161R/EC 1x 12A

8C000023



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SR6 (STO using terminals) and EtherCat.

技术细节

般数据

Approval: UL Listed, CE, UKCA

技术数据

电气数据

供电电压2 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U2: DC

输入

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度: 0 - 45 °C

冷却类型: 内置风扇

机械数据

高度尺寸: 343 mm

宽度尺寸: 65 mm

深度尺寸: 286 mm

净重: 3930 g

总重: 5310 g

环境

WEEE klassifikation (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

商业数据

Harmonized System Code: 85044085

UNSPSC 25:	39121007
EAN代码:	4046548100433
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27023101
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000017
ETIM 引用功能:	EC001857
卷宗:	0

必选的操作配件



8C000021

PMC SI6A161 terminal set (R)