


PSEN op2H-s-30-030/1

630721



Safety light curtain, type 2, PL c, hand protection (resolution 30 mm)
Protected field height 300 mm, supply voltage 24 V, connector M12,
sender: 4-pin, receiver: 5-pin, Connection cable not supplied with the unit.

技术细节

般数据

Approval:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE类型:	2
Sensor principle:	optical
受保护域的高度:	300 mm
防护等级分辨率:	手部
操作范围 (m):	0.2 - 19 m

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC

光学数据

所用的波长范围:	950 nm
----------	--------

半导体输出

OSSD输出数量:	2
-----------	---

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 55 °C
气候适宜性标准:	EN 60068-2-3
湿度额定值:	95 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许

振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	10 g
防护等级标准:	EN 60529
时代	
反应时间:	9 - 9 ms
机械数据	
外壳上面部分材质:	铝
高度尺寸:	383.2 mm
宽度尺寸:	32.3 mm
深度尺寸:	36.9 mm
净重:	1600 g
总重:	2100 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN代码:	4046548061758
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272704
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002549
卷宗:	0

必选的操作配件



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630308

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m



630309

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630303

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m

可选的配件

630906

PSEN op Mirror Bracket Kit/1



630346

PSEN op Testpiece H 30mm



630302

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m



630344

PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630901

PSEN op Mirror-060/1



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630951

PSEN op Protective Column-090/1



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630911

PSEN op Lens Shield-030/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630931

PSEN op67-69K-030/1



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m