

PSEN op2H-s-30-105/1

630726



2类安全光电保护设备，PL c，手部保护（分辨率30 mm），受保护区域高度1050 mm，供电电压24 V，M12连接器，发射器：4针，接收器：5针，连接线缆 不与设备一起提供。

技术细节

般数据

Approval:	CE, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasian)
ESPE类型:	2
Sensor principle:	optical
受保护域的高度:	1050 mm
防护等级分辨率:	手部
操作范围 (m):	0.2 - 19 m

技术数据

电气数据

供电电压 (V):	24 - 24 V
电源电压类型U1:	DC

光学数据

所用的波长范围:	950 nm
----------	--------

半导体输出

OSSD输出数量:	2
-----------	---

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度:	0 - 55 °C
气候适宜性标准:	EN 60068-2-3
湿度额定值:	95 % r.h.40 °C
允许/不允许凝结:	不允许

振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度:	10 g
防护等级标准:	EN 60529
时代	
反应时间:	17 - 17 ms
机械数据	
外壳上面部分材质:	铝
高度尺寸:	1133.2 mm
宽度尺寸:	32.3 mm
深度尺寸:	36.9 mm
净重:	2720 g
总重:	5420 g
环境	
RoHS 指令:	2011/65/EC, 2015/863/EC
RoHS 符合性:	是
RoHS 例外:	否
符合REACH标准:	不含任何 SVHC 物质
WEEE classification (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	90314990
UNSPSC 25:	46171620
EAN代码:	4046548062007
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272704
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002549
卷宗:	0

可选的配件

	630903	PSEN op Mirror-120/1
	630308	PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
	630309	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
	630906	PSEN op Mirror Bracket Kit/1
	630346	PSEN op Testpiece H 30mm
	630302	PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630303	PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
	630344	PSEN op cable angle M12 4-pole 30m



630366

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m



630300

PSEN op cable axial M12 4-pole 3m



630960

PSEN op Protective Bracket Mirror/1



630367

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m



630301

PSEN op cable axial M12 4-pole 5m



630306

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m



630307

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m



630326

PSEN op Bracket kit adjustable



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630304

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m



630327

PSEN op Bracket kit antivibration



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630305

PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630296

PSEN op cable axial M12 4-pole 30m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



630916

PSEN op Lens Shield-105/1



630319

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m



630936

PSEN op67-69K-105/1



630952

PSEN op Protective Column-120/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630950

PSEN op Protective Column-060/1



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



630956

PSEN op Protective Bracket-4/1



630955

PSEN op Protective Base/1



630342

PSEN op cable angle M12 4-pole 5m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630343

PSEN op cable angle M12 4-pole 10m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



630340

Laser pointer for PSEN 4/2



630362

PSEN op cable axial M12 4-pole 50m



630341

PSEN op cable angle M12 4-pole 3m



630363

PSEN op cable angle M12 4-pole 50m