

KUNBUS-GW Profinet-IRT

Z9000007



模块化网关 PROFINET IRT，用于基础模块 RevPi Core/RevPi Core 3 的通信模块，最多可连接两个不同的通信模块，外壳尺寸 (高 x 宽 x 深)：96 x 22.5 x 110.5 毫米，保护类型：IP 20，与现场总线的连接：2x RJ45，设备功能：从，最大数据长度输入数据：512 字节，最大数据长度输出数据：512 字节

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA

技术数据

机械数据

高度尺寸: 96 mm

宽度尺寸: 22.5 mm

深度尺寸: 110.4 mm

净重: 91 g

总重: 100 g

环境

WEEE classification (08/2018): 5 devices (feed size < 50cm)

商业数据

Harmonized System Code: 85389091

UNSPSC 25: 39122331

EAN代码: 4046548093209

eClass 版本: ECLASS-13

eClass 引用功能: 27242290

eTIM 版本: ETIM-9.0

eTIM 参考组: EG000024

ETIM 引用功能: EC001423

卷宗:	0
-----	---

必选的操作配件

	Z9000016	GW Connector for Modular Gateways
---	----------	-----------------------------------