PILZ
THE SPIRIT OF SAFETY

PSEN enc m2 eCAM 544022

Absoluuttinen pyörimisanturi, Multiturn, kahdella redundantillaSSI-liitännällä, umpiakseli 10 mm, sovituskiila.

Tekniset tiedot

Yleisdata	
Hyväksyntä:	CE, UKCA
Tekniset tiedot	
Sähköiset tiedot	
Syöttöjännite (V):	24 - 24 V
Tehonkulutus DC:	3.6 W
Ympäristötiedot	
Ympäristön lämpötila:	-20 - 70 °C
Maks. suhteellinen kosteus:	98%
Vaihtelut stand...:	EN 60068-2-6
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan:	60 g
Standardi suojausluokka:	EN 60529
Mekaaniset tiedot	
Liitäntätapa:	Liitin
Kotelon materiaali:	Alumiini
Mitta korkeus:	125 mm
Leveysmitta:	75 mm
Syvyysmitta:	75 mm
Nettopaino:	850 g
Bruttopaino:	1050 g

Ympäristö	
RoHS-direktiivi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-vaatimustenmukaisuus:	kyllä
RoHS-poikkeukset:	ei
REACh-vaatimustenmukaisuus:	Ei sisällä SVHC-aineita
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kaupalliset tiedot	
Harmonized System Code:	90318020
UNSPSC 25:	39121527
EAN-koodi:	4046548067637
ECLASS versio:	ECLASS-13
ECLASS-viiteominaisuus:	27270502
ETIM versio:	ETIM-9.0
ETIM-viiteryhmä:	EG000026
ETIM-viiteominaisuus:	EC001486
Volume:	0