

## PSS u2 ES 8DOD 0.5A

328401



PSS u2, Elektronikmodul, Standard, 8 Ausgänge, Halbleiter, 0,5 A, einpolig, plusschaltend, kurzschlussfest, überlastsicher, erweiterte Diagnose, 1-reihig, Klemmenblock PSS u2 T 16 notwendig (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Technische Daten

Allgemeine Daten	
Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed
Anwendungsbereich:	Standard
Technische Daten	
Elektrische Daten	
Zulässige Lasten:	ohmsch, induktiv, kapazitiv
Halbleiterausgänge	
Gleichspannung am Ausgang:	24 V DC
Potenzialtrennung von HLA:	ja
HL-A kurzschlussfest:	ja
Umweltdaten	
Klimabeanspruchung nach ....:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm ....:	EN 61131-2 (Zone B)

Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	150 m/s <sup>2</sup>
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
<b>Potenzialtrennung</b>	
Potenzialtrennung 1 zwischen:	HL-Ausgang und Module Supply
Art der Potenzialtrennung 1:	Funktionsisolierung
<b>Mechanische Daten</b>	
Gehäusematerial:	PC
Klemmenart:	steckbar
Abmessung h:	110.8 mm
Abmessung b:	12.5 mm
Abmessung t:	72.5 mm
Nettogewicht:	33 g
Bruttogewicht:	42 g
<b>Umwelt</b>	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
<b>Kaufmännische Daten</b>	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548072235
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242604
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001599
Volumen:	0.270

## Obligatorisches Zubehör



328850

PSS u2 T 16 (1 pc.)

## Optionales Zubehör



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328851

PSS u2 T 16 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4

---



328811

PSS u2 B 1

---



328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)

---



328852

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)

---