

PSSu BS-R 1/8 C

312653



PSSu, Basismodul, für Spannungsversorgungsmodule, Einspeisung Modul Supply, Einspeisung Pheripherie Supply, Einspeisung C-Schiene, 1-reihig, 4 Anschlussebenen, 8 Klemmen, Federkraftanschluss. Nur zum Auffrischen der Spannungsversorgung und zur Bildung von Potentialgruppen!

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, UL Recognized Component, TÜV
Anwendungsbereich:	Standard/Fail-safe

Technische Daten

Umweltdaten

Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
------------------------------	----------------------

Mechanische Daten


Gehäusematerial Unterteil:	PA
Gehäusematerial Oberteil:	PC
Anschlussklemme:	Käfigzugfederklemme
Klemmenart:	fest
Abmessung h:	129
Abmessung b:	12.6
Nettogewicht:	34
Bruttogewicht:	45

Umwelt

RoHS-Richtlinie:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-Konformität:	ja
RoHS-Ausnahmen:	ja
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie:	6c


REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
REACH enthaltene Stoffe:	Blei (Lead)
%-Anteil des Schadstoffs:	> 0,1%
CAS Nr.:	7439-92-1
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
SCIP-Eintrag vorhanden:	ja
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85369010
UNSPSC 25:	39122331
EAN-Code:	4046548018387
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242603
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001598
Volumen:	0

Optionales Zubehör



312960

PSSu A LA2 (10x50 pcs.)




312962

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)



312951

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)



312961

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)



312950

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)



312953

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)



312952

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)



312963

PSSu A SH S (10 pcs.)



312955

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)




312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312954

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)



312957

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)



312902

PSSu A EC



312956

PSSu A ME6 (10x6 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312959

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)