

PNOZ e2.1p 24VDC 2so

774136



Dispositivo de seguridad (standalone), entradas: conforme a la categoría de requisito III C según EN 574, salidas: 2 salidas desseguridad, 1 salida auxiliar por semiconductor, UB = 24 V DC, ancho: 22,5 mm, bornes enchufables de tornillo, rearme automático, vinculación de varios dispositivos.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
Datos técnicos	
Datos eléctricos	
Tensión alimentación (V):	24 - 24 V
Tipo tensión de aliment. U1:	DC
Prot. dispositivo máxima:	6 A ac. lenta/10 A ac. rápida
Tipo de mando a dos manos:	III C
Salidas de semiconductores	
Cat. de uso según EN 60947-1:	DC-12
Datos medioambientales	
Condic. climáticas según:	EN 60068-2-78
Temperatura ambiente:	-10 - -10 °C
Dato sobre resistencia humedad:	93 % H. R. con 40 °C
¿Condensación permitida?:	no permitido
CEM según normativa:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Vibraciones según norma:	EN 60068-2-6
Dist. fuga/disp. superf. según:	EN 60947-1
Categoría de sobretensión:	III
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	2

Datos mecanicos	
Posición de montaje:	cualquiera
Material carcasa placa frontal:	ABS UL 94 V0
Borne de conexión:	Borne de tornillo
Clase de borne:	enchufable
Flex. secc. admis. cond. AWG:	24 - 12 AWG
Dimensión de altura:	94 mm
Dimensión Ancho:	22.5 mm
Dimensión Profundidad:	121 mm
Peso neto:	130 g
Peso bruto:	145 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí
Excepciones RoHS:	sí
Excep. RoHS según Directiva:	7a, 7c I
Cumplimiento de REACH:	al menos una sustancia SVHC
Sustancias contenidas en REACH:	Plomo, Óxido de plomo
% del contaminante:	> 0,1%
Número CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponible:	sí
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548011944
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371821
ETIM Version:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001452
Volumen:	0.285

Accesorios Opcionales



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2