

PSEN 2.1-10/ 1 actuador

512110




Accionador para interruptor de seguridad magnético, forma rectangular, IP67, distancia de conmutación 3 mm, altura de construcción 13 mm, VP =1 accionador.

Datos técnicos

Informacion General	
Homologación:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV
tipo unidad:	Actuador
Datos técnicos	
Datos medioambientales	
ATEX Categoría:	II 3GD EEx nC IIC T6
Temperatura ambiente:	-25 - 70 °C
Vibraciones según norma ...:	EN 60947-5-2
Acel. choque según norma 1:	30 g
Grado suciedad dist.fuga/disp.:	3
Datos mecanicos	
Material carcasa superior:	PBT
Dimensión de altura:	36 mm
Dimensión Ancho:	26 mm
Dimensión Profundidad:	13 mm
Peso neto:	15 g
Peso bruto:	16 g
Medio ambiente	
Directiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidad RoHS:	sí

Excepciones RoHS:	no
Cumplimiento de REACH:	No contiene sustancias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Datos comerciales	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548003420
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274002
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001487
Volumen:	0

Accesorios Opcionales



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)



534320

PSEN reverse spacer



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Cable 2m con conector acodado



533120

PSEN Cable 5m con conector acodado.



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Cable 10m con conector acodado



533140

PSEN Cable 30m con conector acodado



380200

PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m



380203

PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m



380204

PSS67 Cable M8af M12sm, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380300

PSEN ma adapter



380201

PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m



380202

PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m



380207

PSS67 Cable M8af M12sm, 30m



380205

PSS67 Cable M8af M12sm, 5m



380206

PSS67 Cable M8af M12sm, 10m