

PNOZ yi3 2DI T3A

2A000005



Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 1 ingangsfunctie, 1 ingangsfunctie voor het aansluiten van een tweehandenknop (type III A), EN-verbinding van de ingangsfuncties, 1 melduitgang, 1 draaischakelaar voor het instellen van de startwijze en testpulsdetectie, LED-indicator

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC

Technische data

Elektrische data

Doel van UINT1: Voeding van de module

Bron van interne spanning: via kopmodule

Spanningstype van UINT1: DC

Type tweehandenapparaat: III A

Ingangen

U ingang vlg. EN 61131-2 type1: 24 V DC

Potentiaalscheiding ingang: nee

Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur: EN 60068-2-14

Omgevingstemperatuur: -10 - 55 °C

Norm opslagtemperatuur: EN 60068-2-1/-2

Vochtigheidsgraad volgens norm: EN 60068-2-78

Condensvorming toegelaten?: niet toegelaten

Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.: 5000 m

EMC volgens norm: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1

Trillingen vlg. norm: EN 60068-2-6

Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-5-1
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Times	
Gelijktijdigh. ingangscircuit:	∞
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Veerkrachtklem, Schroefklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	98 mm
Afmeting breedte:	12.5 mm
Afmeting diepte:	121 mm
Nettogewicht:	74 g
Brutogewicht:	86 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364190
UNSPSC 25:	46171620
EAN-code:	4046548087840
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371819
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019

ETIM reference feature:	EC001449
Volume:	1.019

Verplichte Accessoires



751002

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm



750002

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm

Optionele accessoires



2A000202

myPNOZ connector (10pcs.)