

PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/ 1unit

505222

Interruptor de segurança magnético 2 n/o, conector macho M8 de 4 polos, modelo M30 redondo, IP67, distância de ligação de 8 mm, para aplicações com PSEN ix1, VP =1 unidade com atuador.



Dados técnicos

Dados gerais

Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus, EAC, TÜV
Princípio do sensor:	magnético
Nível de codificação ISO 14119:	baixa
Classif. cf. EN 60947-5-3:	PDDb
Adequado para ligação em série:	sim
tipo de unidade:	Unidade

Dados técnicos

Dados elétricos

Fonte de alimentação U1 (V):	24 - 24 V
Tipo de tensão alimentação U1:	CC
Tensão de ativação:	24 V

Dados ambientais

Temperatura ambiente:	-10 - 55 °C
Adeq. da umidade cf. norma:	IEC 60068-2-30
Descrição da carga de umidade:	UR de 93% a 40 °C
Alt. op. adm. acima nível mar:	2000 m
EMV conforme norma...:	EN 60947-5-3
Oscilações conforme norma...:	EN 60947-5-2
Acel. choque conf. norma 1:	30g

Grau de poluição dielétr. fuga:	3
Dados mecânicos	
Atuador tipo 1:	PSEN 1.2-20
Sensor pode ser embutido:	Seguir instrução de montagem
Tipo de conexão:	M8, 4 polos macho
Material caixa peça superior:	PBT
Dimensão altura:	30 mm
Dimensão de profundidade:	36 mm
Dimensão de profundidade:	30 mm
Peso líquido:	36 g
Peso bruto:	47 g
Ambiente	
Diretiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidade RoHS:	sim
Exceções RoHS:	não
Conformidade REACH:	Não contém substâncias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548003451
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272402
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002544
Volume:	0

Acessórios obrigatórios de operação



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

Acessórios opcionais



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



532110

PSEN Winkel / bracket



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
