

PITreader

402255



PITreader base unit. RFID-authenticatiesysteem. Inhoud: basiseenheid, stekker [402307]. Vereiste accessoires: PITreader key adapter.

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC
Sensorprincipe:	Transponder
Technische data	
Elektrische data	
Voedingsspanning (V):	24
Type voedingsspanning U1:	DC
Type voeding voor U1:	SELV/PELV
Opgenomen vermogen DC:	4
Apparaatbeveil. (automaat) U1:	4 A, Autom 24 V DC, Char.B/C
Ingangen	
Galvan. scheiding ingang:	nee
Halfgeleideruitgangen	
Aantal halfgeleideruitgangen:	1
Galvan. scheiding HG-uitgangen:	nee
HGU kortsluitvast:	ja
Ethernet-interface	
Ethernet IP-adres fabr.instel.:	192.168.0.12
Connectortype ETHERNET-interf.:	RJ45
Ethernet overdrachtssnelheid:	10/100 Mbit/s

CANopen interface	
Aantal Ethernet-poorten:	1
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	-30
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93 % r. F. bei 40 °C
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm:	EN 301489-1 V2.1.1
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Beschermingsgraad behuizing:	IP20
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Aansluitklem:	Federkraftklemme steckbar
Klemsoort:	steekbaar
Afmeting hoogte:	54
Afmeting breedte:	72
Afmeting diepte:	45
Nettogewicht:	47
Brutogewicht:	105
Transponder	
Voeding transponder:	passief (zonder accu)
Bedrijfsfrequentie:	13,24 - 13,88 MHz
Milieu	

RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7a
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead
% van de verontreinigende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE classificatie (08/2018):	6 small IT-/communic. device
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	32131023
EAN-code:	4046548088908
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27280401
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000017
ETIM reference feature:	EC001029
Volume:	0

Verplichte Accessoires



402308

PITreader key adapter h

Optionele accessoires



402250

PIT m4SEU