

01.04.2019

新闻

Pilz GmbH & Co. KG  
Felix-Wankel-Straße 2  
73760 Ostfildern  
德国  
<http://www.pilz.com>

## 让设备保持断电状态

奥斯特菲尔登, 01.04.2019 - **Pilz**出品的**PNOZ s60安全电压监控器**可以根据**UL 6420**标准要求**监控设备和机械的断电状态**。这使得**PNOZ s60**适用于需要**安全锁定系统 (SLS)**的应用, **确保设备处于安全的断电状态**。

PNOZ s60安全电压监控器使PNOZsigma安全继电器产品组趋于完善, 符合美国法律关于SLS应用实施的规定要求。PNOZ s60用于对配有中性导线的**断电单相或三相电源进行安全监控**。可以设置两个切换阈值: 食品和饮料行业通常使用**12 V或6 V**。直到值低于配置的切换阈值, 才启用安全回路。

PNOZ s60安全电压监控器的电源电压为**24-48/110-240 VAC/DC**, 可以灵活运用于各种不同的应用。通过LED实现的扩展**诊断功能**可以提高生产力, 因为它使用户能够轻松进行诊断并在故障排除时提供支持。该装置采用**紧凑型设计**, 宽度仅有**90mm**, 无需太多空间, 可以经济高效的方式安装在控制柜中。



标题: PNOZ s60安全电压监控器根据UL 6420标准要求监控设备和机械的断电状态。

在 [www.pilz.com](http://www.pilz.com) 首页输入以下搜索代码, 您可以直接进入新闻中心相关网页, 找到并下载到相应的文本和图片。: **200214**

### 社交网络中的Pilz

在我们的社交媒体渠道中, 我们为您提供了关于Pilz公司和员工的背景信息, 我们通过“自动化技术”报告最新发展。



[https://www.linkedin.com/company/pilz-](https://www.linkedin.com/company/pilz-china%E7%9A%AE%E5%B0%94%E7%A3%81%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96/)

[china%E7%9A%AE%E5%B0%94%E7%A3%81%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96/](https://www.linkedin.com/company/pilz-china%E7%9A%AE%E5%B0%94%E7%A3%81%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96/)



<https://www.weibo.com/pilzchina>



<http://www.pilzservice.com/upload/images/2019/5/4da16cd3cf1ef828.jpg>

新闻记者联系人

技术支持

400-088-3566

[sales@pilz.com.cn](mailto:sales@pilz.com.cn)