

PSEN b5/me5 key

6L000027



Mechanical bolt for safety switch PSEN me5 with an integrated lock and 2 keys, without escape release.

技术细节

般数据

Approval:

-

技术数据

环境数据

以摄氏度一表示的环境温度:

-25 - 55 °C

机械数据

逃生释放功能可用:

否

操作模式逃生释放:

按

止动装置:

螺栓止动装置

产品材料:

铝, 镀锌钢, 塑料

净重:

1265 g

总重:

1356 g

环境

RoHS 指令:

2011/65/EC, 2015/863/EC

RoHS 符合性:

是

RoHS 例外:

否

符合REACH标准:

不含任何 SVHC 物质

WEEE classification (08/2018):

0 not relevant

商业数据

Harmonized System Code:

76169990

UNSPSC 25:	39122205
EAN代码:	4046548103410
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27272691
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000026
ETIM 引用功能:	EC002594
卷宗:	0

可选的配件



6L000017

PSEN me5M NC-NO.NC-NO 1switch



541259

PSEN cs4.2 M12/8-0.15m 1switch



6L000018

PSEN me5S NC-NC.NC-NC 1switch



6L000019

PSEN me5S NC.NC-NC M12/8 1switch



6L000013

PSEN me5M NC.NC-NC-NC 1switch



6L000014

PSEN me5S NC-NC-NO.NC 1switch



6L000015

PSEN me5M NC-NC-NO.NC 1switch



541059

PSEN cs3.1 M12/8-0.15m 1switch



6L000016

PSEN me5S NC-NO.NC-NO 1switch



541159

PSEN cs4.1 M12/8-0.15m 1switch



6L000010

PSEN me5S NC-NC-NC.NC 1switch



6L000011

PSEN me5M NC-NC-NC.NC 1switch



6L000012

PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch



541064

PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch



541087

PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator



541088

PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator



541187

PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator



541188

PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator



541060

PSEN cs3.1p 1 switch



541061

PSEN cs3.1a 1 switch



541160

PSEN cs4.1p 1 switch



541062

PSEN cs3.1b 1 switch



541161

PSEN cs4.1a 1 switch



541260

PSEN cs4.2p 1 switch



541261

PSEN cs4.2a 1switch



541162

PSEN cs4.1b 1switch



6L000006

PSEN me5 20mm extension



6L000007

PSEN me5 40mm extension



6L000005

PSEN me5 escape release



6L000020

PSEN me5M NC.NC-NC M12/8 1switch



6L000021

PSEN me5M NC.NC n 1 switch



6L000022

PSEN me5S NC.NC n 1switch



6L000001

PSEN me5 AS



541053

PSEN cs3.1n 1switch



541153

PSEN cs4.1n 1switch



541253

PSEN cs4.2n 1switch