

## PSSu BP 1/8 S-T

314600



PSSu，底座模块用于电子模块，外设，1行，4个连接层级，8个端子，螺丝连接，以满足更高的环境要求。

## 技术细节

### 般数据

|           |           |
|-----------|-----------|
| Approval: | CE, UKCA, |
| 适用范围:     | 标准/故障安全   |

### 技术数据

#### 环境数据

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 湿度额定值:                | 93 % r.h.40 °C |
| 允许/不允许凝结:             | 简单地说           |
| 海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制: | 5000 m         |

#### 机械数据


|           |       |
|-----------|-------|
| 壳体材料下部:   | PA    |
| 外壳上面部分材质: | PC    |
| 连接端子:     | 螺丝式端子 |
| 端子样式:     | 固定式   |
| 高度尺寸:     | 129   |
| 宽度尺寸:     | 12.6  |
| 净重:       | 52    |
| 总重:       | 63    |

### 环境

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| RoHS 指令:  | 2011/65/EC, 2015/863/EC |
| RoHS 符合性: | 是                       |


|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| RoHS 例外:                       | 是                            |
| RoHS (除) , 符合直接指令。:            | 6C                           |
| 符合REACH标准:                     | 至少含有一种SVHC物质                 |
| REACH 所含物质:                    | 铅                            |
| 污染物的百分比-比例:                    | > 0,1%                       |
| CAS号:                          | 7439-92-1                    |
| WEEE classifikation (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| 商业数据                           |                              |
| Harmonized System Code:        | 85369095                     |
| UNSPSC 25:                     | 39122331                     |
| EAN代码:                         | 4046548054309                |
| eClass 版本:                     | ECLASS-13                    |
| eClass 引用功能:                   | 27242603                     |
| eTIM 版本:                       | ETIM-9.0                     |
| eTIM 参考组:                      | EG000024                     |
| ETIM 引用功能:                     | EC001598                     |
| 卷宗:                            | 0                            |

## 可选的配件



312960

PSSu A LA2 ( 10x50 pcs.)




312962

PSSu A LA4 (10x50 pcs.)



312951

PSSu A ME1 (10x6 pcs.)



312961

PSSu A LA3 (10x50 pcs.)



312950

PSSu A ME0 (10x6 pcs.)



312953

PSSu A ME3 (10x6 pcs.)



312952

PSSu A ME2 (10x6 pcs.)



312963

PSSu A SH S (10 pcs.)



312955

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)




312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312954

PSSu A ME4 (10x6 pcs.)



312957

PSSu A ME7 (10x6 pcs.)



312956

PSSu A ME5 (10x6 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312959

PSSu A LA1 (10x50 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)