

PNOZ m ES Profinet

772138



Konfigurovatelné bezpečnostní malé řídicí jednotky PNOZmulti 2, modul fieldbus, Profinet.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed, EAC
Technická data	
Elektrické údaje	
Účel U1:	Napájení modulu
Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC
Spotřeba el. energie DC:	1.4 W
Galv. odpojení U1:	ano
Účel UINT1:	Napájení modulu
Zdroj int.napětí:	přes základní jednotku
Druh napětí UINT1:	DC
Rozhraní Fieldbus	
Rozhraní Fieldbus:	PROFINET
Typ přístroje Fieldbus:	IO-Device
Nastavitelné přenos. rychlosti:	100 MBit/s
Přípojka Fieldbus:	2 x RJ45
Galvan. oddělení od Fieldbus:	ano
Údaje o životním prostředí	
Norma pro okolní teplotu:	EN 60068-2-14

Okolní teplota:	0 - 0 °C
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Příp.provoz.výška n.m.:	2000 m
EMC podle normy	EN 61131-2
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	15g
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 61131-2
Kategorie přepětí:	II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Norma druh ochrany:	EN 60529
Potenciální oddělení	
Galv.odpojení 1 mezi:	Fieldbus a modul
Druh galv.odpojení 1:	Funkční izolace
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	vodorovně na liště DIN
Rozměry norm. lišty:	35 x 7,5 EN 50022
Materiál pouzdra spodní část:	PC
Materiál pouzdra čelní deska:	PC
Materiál krytu horní díl:	PC
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka, Pružinová svorka
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 12 AWG
Rozměr výška:	101.4 mm
Rozměr šířka:	22.5 mm
Rozměr hloubka:	110.4 mm
Čistá váha:	86 g
Celková hmotnost:	96 g
Životní prostředí	

Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ano
Výjimky RoHS podle směrnice:	7c I
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
Látky obsažené v REACH:	Oxid olovnatý
% podíl znečišťujících látek:	> 0,1
CAS č.:	1317-36-8
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Vstup do SCIP je k dispozici:	ano
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548069525
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242208
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
Referenční funkce ETIM:	EC001423
Svazek:	0.336

Povinné provozní příslušenství



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

380401

RJ45 Connector



Volitelné příslušenství



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

