

MM A MINI-IO CAB14 2.5m

772246



Adaptér pro monitorování otáček LEROY 15/15 2,5 m.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	-
Technická data	
Údaje o životním prostředí	
Okolní teplota:	0 - 0 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Mechanické údaje	
Typ konektoru 1:	15pól. samice HD-Sub-D
Tvar konektoru typ 1:	přímý
Typ konektoru 2:	15pól. samec HD-Sub-D
Tvar konektoru typ 2:	přímý
Typ konektoru 3:	8pól. samec Mini-IO
Tvar konektoru typ 3:	přímý
Upevňovací šrouby:	UNC 4-40
Materiál pouzdra konektor 3:	PBT
Povrch kontaktů materiál 1:	Au
Povrch kontaktů materiál 2:	Au
Povrch kontaktů materiál 3:	Au
Materiál kolíků:	Mosaz
Materiál pouzder:	Mosaz

Délka kabelu:	2.5 m
Tolerance délky kabelu K1:	+/- 0,15 m
Barva vnějšího pláště kabelu 1:	zelená, podobná RAL6018
Materiál pláště kabelu 1:	PUR
Schopnost tažení kabelu 1:	ano
Poloměr ohybu (při poklád.) K1:	8 x Ø
Max.vnější průměr kabelu K1:	6 - 6 mm
Průřez vodiče:	0.14 - 0.14 mm²
Průřez vedení AWG K1:	26
Odstínění K1:	ano
Počet vodičů:	8
Povolení kabelu K1:	UL AWM-Style 20233
Povolení konektoru 1:	UL94 V-0
Povolení konektoru 2:	UL94 V-0
Povolení konektoru 3:	UL94 V-0
Materiál pouzdra:	Zn
Rozměr výška:	30 mm
Rozměr šířka:	32 mm
Rozměr hloubka:	17.6 mm
Čistá váha:	161 g
Celková hmotnost:	176 g
Životní prostředí	
Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ano
Výjimky RoHS podle směrnice:	6c
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
Látky obsažené v REACH:	Olovo
% podíl znečišťující látky:	> 0,1

CAS č.:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Vstup do SCIP je k dispozici:	ano
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN kód:	4046548080698
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060313
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC001855
Svazek:	0