

PSEN op cable axial M12 5-p. shield. 1m

630281



Spojovací kabel, PUR, RAL1003 žlutá, stíněný, 5-pól., zásuvka přímá M12, na přímou zásuvku M12, kódování A, délka kabelu: 1m

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed
Technická data	
Elektrické údaje	
Jmenovitý proud:	4 A
Typ. odpor kabelu K1:	57 Ohm/km
Specif. vnitřní odpor K1:	$\geq 7E+15 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$
Spec. kapacita vedení K1:	65,6pF/m
Údaje o životním prostředí	
Okolní teplota:	-25 - 80 °C
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	3
Mechanické údaje	
Typ konektoru 1:	5pól. samice M12
Tvar konektoru typ 1:	přímý
Kódování konektoru M12 č.1:	kódovaný B
Typ konektoru 2:	5pól. samice M12
Tvar konektoru typ 2:	přímý
Kódování konektoru M12 č.2:	kódovaný B
Povrch kontaktů materiál 1:	Au
Povrch kontaktů materiál 2:	Au

Materiál pouzder:	CuSn
Materiál kabelu K1:	Cu
Izolační materiál vedení K1:	PP (9Y)
Typ kabelu K1:	Li9YC11Y
Délka kabelu:	1 m
Materiál povrchu clony K1:	Sn
Barva vnějšího pláště kabelu 1:	Žlutá, podobná RAL 1003
Barva pouzdra:	černá
Materiál pláště kabelu 1:	TPU 11YH1, PUR
Schopnost tažení kabelu 1:	ne
Poloměr ohybu (při poklád.) K1:	5 x Ø
Max.vnější průměr kabelu K1:	5.55 - 5.55 mm
Průřez vodiče:	0.34 - 0.34 mm ²
Průřez vedení AWG K1:	22
Odstínění K1:	ano
Druh stínění K1:	Drátěné pletivo
Počet vodičů:	4
Povolení kabelu K1:	UL AWM-Style 20233, UL/CSA
Bez halogenů:	Ano
Odolnost vůči oleji:	odolný
Odolnost proti šíření plamene:	UL VW1
Materiál pouzdra:	PUR
Čistá váha:	73 g
Celková hmotnost:	80 g
Životní prostředí	
Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ano
Výjimky RoHS podle směrnice:	6c

Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
Látky obsažené v REACH:	Olovo
% podíl znečišťující látky:	> 0,1
CAS č.:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Vstup do SCIP je k dispozici:	ano
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN kód:	4046548049442
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060313
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC001855
Svazek:	0