

PSEN enc sincos 4096 ss

6Z000001



Bezpečný inkrementální rotační enkodér, 4096 pulzů na otáčku, srozhraním sin/cos, plná hřídel 10 mm, kompatibilní s lícovaným perem.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	UL Listed, CE, UKCA, TÜV, EAC
Technická data	
Elektrické údaje	
Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Spotřeba el. energie DC:	0.48 W
Údaje o životním prostředí	
Okolní teplota:	-40 - 90 °C
Max. rel. vlhkost:	98%
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Chvění podle normy ...:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	100g
Norma druh ochrany:	EN 60529
Mechanické údaje	
Způsob připojení:	M23, 12pólová
Materiál pouzdra:	Hliník
Rozměr výška:	90.6 mm
Rozměr šířka:	58 mm
Rozměr hloubka:	72.2 mm
Čistá váha:	295 g

Celková hmotnost:	483 g
Životní prostředí	
Směrnice RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Shoda se směrnicí RoHS:	ano
Výjimky ze směrnice RoHS:	ne
Soulad s REACH:	Neobsahuje žádné SVHC látky
WEEE klasifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	90318020
UNSPSC 25:	39121527
EAN kód:	4046548095098
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27270502
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC001486
Svazek:	3.357