

S1WP 9A 110-230VAC/DC UM 0-550VACDC Ts=0

890071



Monitorování činného výkonu, pro 1- a 3-fázové sítě vhodné pro regulované motory s frekvenčními měniči, 9 měřicích rozsahů 0 - 1000 Hz, měřicí napětí 0 - 550 V AC/DC, 1 přepínací kontakt, 1 analogový výstup 0 - 10 V DC nebo 4- 20 mA, šířka = 22,5 mm, UB = 110 - 230 V AC/DC, doba potlačení startu 0 s.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, CCC, UKCA, cULus Listed
Technická data	
Elektrické údaje	
Napájecí napětí (V):	230 - 230 V
Druh napájecího napětí U1:	AC
Spotřeba el. energie AC:	5 VA
Zabezp.přístroje max.:	Max. průřez vodiče
Měřicí obvod	
Měř.rozsah U analog. vstupu:	0 - 550 V
Měř.rozsah I analog. vstupu:	9 - 9 A
Frekv. měř.rozsah analog.vstup:	0 - 1000 Hz
Výstupní signály při provozu generátoru	
Uout při provozu generátoru:	0 - -10 V
Reléové výstupy	
Kateg. použití Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Kateg. použití Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Bezpečnostní kont.: AC při UL:	250 V AC
Materiál kontaktů relé:	AgCdO
doplňk. paramet. kontaktů relé:	+ 3,0 μm AU

Údaje o životním prostředí	
Namáhání klimatem podle....:	EN 60068-2-78
Okolní teplota:	0 - 55 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
EMC podle normy	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Chvění podle normy ...:	EN 60068-2-6
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60947-1
Kategorie přepětí:	III
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	libovolný
Materiál pouzdra spodní část:	PPO UL 94 V0
Materiál pouzdra čelní deska:	ABS UL 94 V0
Materiál krytu horní díl:	PPO UL 94 V0
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka
Druh svorek:	pevný
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 10 AWG
Rozměr výška:	87 mm
Rozměr šířka:	22.5 mm
Rozměr hloubka:	121 mm
Čistá váha:	140 g
Celková hmotnost:	150 g
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	90303370
UNSPSC 25:	39122205
EAN kód:	4046548007022

Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27210127
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC002479
Svazek:	0.301