

PSSu E S 2AI I se

312450



PSSu, elektronický modul, standardní, analogové vstupy a výstupy, 2vstupy, 2 konfigurovatelné rozsahy napětí, 0/4 - 20 mA, jednopólové, vztaženo kzemi, rozlišení 12 bit.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení: CE, UKCA, cULus Listed, TÜV

Rozsah použití: Standardní

Technická data

Analogové vstupy

Počet analog.vstupů: 2

Druh analogových vstupů: Proud

Rozsah signálu analog.vstup: 0 .. 20 mA, 4 .. 20 mA

Analog.vstup Typ signálu 1: Single-ended

Analog.vstup Rozsah signálu 1: 0 - 20 mA

Analog.vstup Typ signálu 2: Single-ended

Analog.vstup Rozsah signálu 2: 4 - 20 mA

Druh vstupního filtru: Filtr RC

Rozlišení analog.vstupů: 12 Bit

Metoda změny analog.vstup: postupná aproximace

Galv.odd. analog-vstup/: ano

Vstupy

Galv.oddělení vstupů: ano

Údaje o životním prostředí

Namáhání klimatem podle...: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

Norma pro okolní teplotu:	EN 60068-2-14
Okolní teplota:	0 - 60 °C
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Příp.provoz.výška n.m.:	2000 m
EMC podle normy	EN 61000-4-4, EN 61000-6-2, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	15g
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60664-1
Kategorie přepětí:	II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Norma druh ochrany:	EN 60529
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra spodní část:	PC
Materiál pouzdra čelní deska:	PC
Materiál pouzdra kódování:	PA
Druh svorek:	zásuvný
Rozměr výška:	76 mm
Rozměr šířka:	12.6 mm
Rozměr hloubka:	60.2 mm
Čistá váha:	36 g
Celková hmotnost:	44 g
Název kódovacího prvku:	D
Barva kódovacího prvku:	tmavě šedá
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548027136
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242601
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
Referenční funkce ETIM:	EC001596
Svazek:	0.049

Povinné provozní příslušenství



312610

PSSu BP-C 1/8 S



312601

PSSu BP 1/8 C



312600

PSSu BP 1/8 S



312611

PSSu BP-C 1/8 C

Volitelné příslušenství



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312902

PSSu A EC



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)