

PSEN opII4F-s-14-150

632089



Bezpečnostní světelná mříž, typ 4, PL e, ochrana prstů (rozlišení 14mm), výška ochranného pole 1500 mm, bez mrtvé zóny, napájecí napětí 24 V, připojovací konektor M12, vysílač: 5-pólový, přijímač 5-pólový. Připojovací kabel není součástí dodávky.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
Typ BWS:	4
Princip snímače:	Infračervené světlo
Výška ochranného pole:	1500 mm
Rozlišení druhu ochrany:	Prst
Provozní rozsah (m):	0.2 - 8 m

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC

Optická data

Použitý rozsah vln.délek:	850 nm
---------------------------	--------

Polovodičové výstupy

Počet OSSD výstupů:	2
---------------------	---

Údaje o životním prostředí

Okolní teplota:	-25 - 60 °C
Údaj o namáhání vlhkem:	95 % rel.vlhk. při 50 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Příp.provoz.výška n.m.:	2000 m

EMC podle normy:	IEC 61496-1
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Držák při rázu norma 1:	Adv Bracket Kit
Zrychlení ráz podle normy 1:	40g
Držák při rázu norma 2:	Adv Bracket Kit
Zrychl. ráz podle normy 2:	50g
Držák při rázu norma 3:	Swivel-Mount
Times	
Reakční doba:	17.4 - 17.4 ms
Mechanické údaje	
Poloměr ohybu (při poklád.) K1:	5 x Ø
Max. délka kabelu:	50 m
Materiál pouzdra:	Hliník
Materiál konc.krytek:	Zn
Materiál čelní desky:	PC
Rozměr výška:	1504 mm
Rozměr šířka:	35 mm
Rozměr hloubka:	40 mm
Čistá váha:	4325 g
Celková hmotnost:	6745 g
Životní prostředí	
WEEE classifikace (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN kód:	4046548076462
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272704
Verze ETIM:	ETIM-9.0

ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC002549
Svazek:	0

Volitelné příslušenství

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	632508	PSEN opII protective column-165 Set
	632503	PSEN opII protective column-165
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m