

PCOM sec br1

311501



PCOM, SecurityBridge, server VPN pro vytvoření tunelu VPN, podporuje X.509 certifikáty, 2 RJ45 porty, USB Port, 1 digitální vstup, 1 digitální výstup, 2A, jednopólový, napájecí modul 24 V DC 0,32 A, napájení periferie 24 V DC 2 A, integrovaný webový server, podporuje bezpečnou autentifikaci a komunikaci pouze s malými řídicími jednotkami PNOZmulti (použití pro řízení PLC 'PCOM sec br2').

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed
Rozsah použití:	Standardní

Technická data

Elektrické údaje

Účel U1:	Module Supply
Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC
Spotřeba el. energie DC:	5.5 W
Účel U2:	Periphery Supply
Napájecí napětí 2 (V):	24, 24
Druh napájecího napětí U2:	DC
Tolerance U2:	-30 %/+25 %

Vstupy

Počet dig.vstupů:	1, 1
Stejnoseměrné napětí na vstupu:	24 V DC
Typ vstupu podle EN 61131-2:	3

Polovodičové výstupy

Počet polov. výstupů:	1
Užit.kat. podle EN 60947-1:	DC-12

Port USB	
Počet rozhraní USB-Host:	1
Rozhraní Ethernet	
Ethernet IP adr. nast. výrobce:	192.168.222.1
Typ konekt. rozhr. Ethercat:	RJ45
Ethernet rychlost přenosu:	10 MBit/s, 100 MBit/s
Rozhraní CANopen	
Počet rozhr. Ethernet:	2
Údaje o životním prostředí	
Namáhání klimatem podle...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norma pro okolní teplotu:	EN 60068-2-14
Okolní teplota:	0 - 60 °C
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
Příp.provoz.výška n.m.:	2000 m
EMC podle normy	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-6-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	15g
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 61131-2
Kategorie přepětí:	II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Norma druh ochrany:	EN 60529
Potenciální oddělení	
Galv.odpojení 1 mezi:	Periphery a Module Supply
Druh galv.odpojení 1:	Základní izolace
Mechanické údaje	

Montážní poloha:	vertikální
Rozměry norm. lišty:	35 x 7,5 EN 50022
Materiál pouzdra spodní část:	PC
Materiál pouzdra čelní deska:	PC
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka, Pružinová svorka
Druh svorek:	zásuvný
Flex. 1 vodič AWG – údaj:	24 - 12 AWG
Rozměr výška:	96 mm
Rozměr šířka:	45 mm
Rozměr hloubka:	111.5 mm
Čistá váha:	170 g
Celková hmotnost:	180 g
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE classifikace (08/2018):	6 small IT-/communic. device
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	32131023
EAN kód:	4046548085990
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242604
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
Referenční funkce ETIM:	EC001599
Svazek:	0.617

Povinné provozní příslušenství



750016

Set4 Screw Terminals



751016

Set4 Spring Terminals