

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/003/1Q50/BK

C1000027



Připojovací kabel, Power Supply, 5pól. konektor M12 samice, přímý, kódování L, průřez vodiče: 5 x 1,5 mm², 12 A, délka kabelu: 3 m

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed
Technická data	
Elektrické údaje	
Jmenovitý proud:	12 A
Typ. odpor kabelu K1:	58 Ohm/km
Specif. vnitřní odpor K1:	$\geq 1E+16 \text{ Ohm} \cdot \text{cm}$
Údaje o životním prostředí	
Okolní teplota:	-30 - 90 °C
Teplota prostředí s UL:	80 °C
Vzdušné a plazivé trasy podle:	IEC 60664-1
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Mechanické údaje	
Typ konektoru 1:	5pól. samice M12
Tvar konektoru typ 1:	přímý
Povrch kontaktů materiál 1:	Ni b / Au 0,2 gal.
Materiál těsnění:	FPM
Materiál pouzder:	CuNi
Materiál kabelu K1:	Cu
Izolační materiál vedení K1:	PP (9Y)

Typ kabelu K1:	Li9Y11Y
Délka kabelu:	3 m
Barva vnějšího pláště kabelu 1:	sytě černá RAL 9005
Barva pouzdra:	černá
Materiál pláště kabelu 1:	TPU / TPE-U
Schopnost tažení kabelu 1:	ano
Poloměr ohybu (při poklád.) K1:	5 x Ø
Max.vnější průměr kabelu K1:	8 - 8 mm
Průřez vodiče:	1.5 - 1.5 mm²
Zkroucení K1:	5 žil kolem výplně
Odstínění K1:	ne
Počet vodičů:	5
Povolení kabelu K1:	UL AWM-Style 20549
Povolení konektoru 1:	UL 94 HB
Bez halogenů:	Ano
Bez halogenů podle normy:	DIN VDE 0472-815
Odolnost vůči oleji:	odolný
Odol. proti olejům podle normy:	DIN EN 60811-2-1
Odolnost proti šíření plamene:	cULus 20549
Toč.moment Blokovací šroub:	0,6 Nm
Čistá váha:	372 g
Celková hmotnost:	376 g
Životní prostředí	
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN kód:	4046548102741
Verze ECLASS:	ECLASS-13

ECLASS Reference Feature:	27060311
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
Referenční funkce ETIM:	EC001855
Svazek:	1.487