

PMI 515

264515



PMIopen, ovládací panel, 5,7“, rozlišení 320 x 240 pixelů, analogový rezistivní dotykový displej, TFT, RAM 256 MB, Flash 512 MB, karta SD, 1 konektor SUB-D RS232 9pól., 1 RJ45 port 100 Mbit/s, 1 USB-Slave, 1 USB-Host, hodiny reálného času s podpůrnou baterií, 24 V DC, 3,6 W, otevřená platforma HMI pro jakýkoli běžný vizualizační software, možnost konfigurování pomocí PMIAssistant.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení:	CE, cULus Listed, EAC
Operační systém:	Windows Embedded CE 6.0

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V):	24 - 24 V
Druh napájecího napětí U1:	DC
Spotřeba el. energie DC:	3.6 W

Ukázat

Typ displeje:	TFT
Display diagonal:	5.7 Zoll
Rozlišení displeje:	320 x 240
Barevná hloubka displeje:	65536
Druh dotykového displeje:	rezistivní

CPU

Typ procesoru:	Procesor RISC
Takt procesoru:	1 GHz
RAM:	256 MB
Velikost progr.paměti (flash):	512 MB
hodiny v reál.čase k dispozici:	ano

Vyměnitelná média	
Zásuvné paměť. médium:	SD-Card
Port USB	
Počet rozhraní USB-Host:	1
Rozhraní CANopen	
Počet rozhr. Ethernet:	1
Sériové rozhraní	
Počet rozhraní RS 232:	1
Údaje o životním prostředí	
Okolní teplota:	0 - 50 °C
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-78
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	nepřípustné
EMC podle normy:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Zrychlení ráz podle normy 1:	15g
Norma druh ochrany:	EN 60529
UL druh ochrany (typ):	1,2,5,4/4X indoor use only
Mechanické údaje	
Rozměr výška:	144 mm
Rozměr šířka:	170 mm
Rozměr hloubka:	40 mm
Čistá váha:	659 g
Celková hmotnost:	1141 g
Životní prostředí	
WEEE classification (08/2018):	2 device/monitor > 100 cm²
Obchodní údaje	
Verze ECLASS:	ECLASS-9.1


ECLASS Reference Feature:	27330201
Verze ETIM:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000024
Referenční funkce ETIM:	EC001412

Volitelné příslušenství

301965 CAB RS232



313100 SD Memory Card 512MB



261906 RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, 8 devices



310300 Serial programming cable

261904 PVIS OPC Tools CD-ROM



261905 RT-Licence PVIS OPC-Srv f.PMI, PtoP