

S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC

837300



Spændingsovervågningsrelæ, til overvågning af over- og underspændingsværdier samt faserækkefølge i 3-fase-net, 40 - 400 Hz, målespænding 208/400/480 V AC, bredde = 22,5 mm, UB = 24 V AC.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse: CE, CCC, UKCA

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding (V): 24 - 24 V

Forsyningsspændingstype U1: AC

Effektforbrug AC: 2 VA

Maks. modulsikring: Maks. ledertværsnit

Relæudgange

Brugskat. AC/DC1 standard: EN 60947-4-1

Brugskat. AC15/DC13 standard: EN 60947-5-1

Kontaktmateriale relæ: AgCdO

Yderl. kontaktoplysninger relæ: + 3,0 µm Au

Miljøoplysninger

Klimabelastning iht.: EN 60068-2-78

Omgivelsestemperatur: -15 - 55 °C

Tildugning tilladt?: ikke tilladt

EMC iht. standard: EN 50081-2, EN 50081-1

Vibrationer iht. standard: EN 60068-2-6

Luft- og krybestrækninger iht.: VDE 0110-1

Mekaniske data	
Monteringsposition:	vilkårlig
Husets materiale nederste del:	PPO UL 94 V0
Husets materiale frontplade:	ABS UL 94 V0
Husmateriale overdel:	PPO UL 94 V0
Tilslutningsklemme:	Skrueklemme
Klemmetype:	fast
Fleks. 1 leder AWG-angivelse:	24 - 10 AWG
Mål, højde:	87 mm
Mål, bredde:	22.5 mm
Mål, dybde:	122 mm
Nettovægt:	160 g
Bruttovægt:	170 g
Miljø	
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122205
EAN-kode:	4046548007466
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371801
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
ETIM Reference Feature:	EC001438
Volumen:	0.294