

PNOZ mo2p 2n/o coated version

773525



PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 2 bezpečnostní reléové výstupy, pro náročné podmínky prostředí.

Technické detaily

Všeobecné údaje	
Povolení:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, EAC, TÜV
Technická data	
Elektrické údaje	
Účel UINT1:	Napájení modulu
Zdroj int.napětí:	přes základní jednotku
Druh napětí UINT1:	DC
Tolerance UINT. Modul:	-2 %/+2 %
Reléové výstupy	
Počet releových výstupů:	2
Kateg. použití Norma AC/DC1:	EN 60947-4-1
Napětí AC1 bezp. kontakt:	240 V
Max.proud AC1 bezp. kontakt:	6 A
Napětí DC1 bezp. kontakt:	24 V
Max.proud DC1 bezp. kontakt:	6 A
Kateg. použití Norma AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Napětí AC15 bezp. kontakt:	230 V
Max.proud AC15 bezp. kontakt:	3 A
Napětí DC13 bezp. kontakt:	24 V
Galv.odpojení RLA:	ano

Údaje o životním prostředí	
Norma pro okolní teplotu:	EN 60068-2-14
Okolní teplota:	-25 - -25 °C
Norma sklad. teplota:	EN 60068-2-1/-2
Namáhání vlhkostí podle normy:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	Při ochr.malém napětí: krátce
Příp.provoz.výška n.m.:	2000 m
EMC podle normy	EN 61131-2
Chvění podle normy ...:	EN 60068-2-6
Širokopásmový šum podle:	EN 60068-2-64
Zkouška škodl.plynu SO ₂ :	DIN V 40046-36
Zkouška škodl.plynu H ₂ S:	DIN V 40046-37
Zrychlení ráz podle normy 1:	15g
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 61131-2
Kategorie přepětí:	III
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Norma druh ochrany:	EN 60529
Potenciální oddělení	
Galv.odpojení 1 mezi:	Výstup RL a syst.napětí
Druh galv.odpojení 1:	bezpečné oddělení
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	vodorovně na liště DIN
Rozměry norm. lišty:	35 x 7,5 EN 50022
Materiál pouzdra spodní část:	PPO UL 94 V0
Materiál pouzdra čelní deska:	ABS UL 94 V0
Připojovací svorka:	Šroubovací svorka, Pružinová svorka
Flex Lt. AWG o. AEH RLA (KZF):	24 - 12 AWG
Rozměr výška:	94 mm

Rozměr šířka:	22.5 mm
Rozměr hloubka:	121 mm
Čistá váha:	151 g
Celková hmotnost:	170 g
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE klasifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548012958
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242204
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
Referenční funkce ETIM:	EC001419
Svazek:	0.403

Povinné provozní příslušenství



783520


PNOZ mo2p Set spring loaded terminals



793520

PNOZ mo2p Set plug in screw terminals

Volitelné příslušenství



774639

KOP-XE



THE SPIRIT OF SAFETY

779112

PNOZmulti Bus-Terminator coated
