

PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit

542100



RFID-sikkerhedsafbryder 2 sikre HL-udgange, 8-pol. M8-hanstik, understøttelse til SDD, IP67, 4 aktiveringsretninger, tastefstand (aktuator ved markering rektangel): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, pakke = 1 stk. fuldt kodet afbryder med aktuator. I alt 8 initialiseringsprocedurer er mulige.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, ECOLAB, EAC
Sensorprincip:	Transponder
Kodningstrin iht. ISO 14119:	høj
Klassificer. iht. EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder kodning:	fuldt kodet
Egnet til serieforbindelse:	ja
Modulvariant:	Enhed

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding (V):	24, 24
Forsyningsspændingstype U1:	DC
Effektforbrug DC:	1

Indgange

Antal indgange:	2
Jævnspænding ved indgang:	24 V DC

Halvlederudgange

Antal OSSD-udgange:	2
Antal meldeudgange:	1
Potentialadskill. HL-udgange:	nej

HL-U kortslutningssikret:	ja
Anvend.kat. iht. EN 60947-1:	DC-12
Miljøoplysninger	
Standard omgivelsestemperatur:	EN 60068-2-14
Omgivelsestemperatur:	-25, 70
Maks. omgiv. temp. ved Hmax:	+60 °C
Maks. omgiv. temp. ved 2000 m:	+70 °C
Standard opbevaringstemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Fugtbelastning iht. standard:	EN 60068-2-30
Fugtbelastning oplysninger:	93 % RF ved 40 °C
Till. dr.højde over havoverfl.:	4000 m
EMC iht. standard:	EN 60947-5-3
Vibrationer iht. standard:	EN 60947-5-2
Accel. stød iht. stand. 1:	30g
Overspændingskategori:	III
Tilsmudsn.grad luft.kryb.:	3
Skifteafstande	
Ændr. tasteafst. temp.ænd.:	+/-0,02mm/°C
Mekaniske data	
Aktuator type 1:	PSEN cs6.1
Sensor kan indbygges flugtende:	Ja, overhold montageanvisning
Tilslutningstype:	M8, 8pol. han
Produktmateriale:	PBT, PA+GF, Polykarbonat
Mål, højde:	26.4
Mål, bredde:	97.6
Mål, dybde:	13
Nettovægt:	58
Bruttovægt:	75
Transponder	

Driftsfrekvens:	122 kHz - 128 kHz
Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	ja
RoHS-undtagelser iht. direktiv:	7a, 7c I
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
Stoffer indeholdt i REACH:	Lead, Blyoxid
%-andel af forurenende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-indgang tilgængelig:	ja
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-kode:	4046548077353
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27274601
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002592
Volumen:	0

Ekstra tilbehør



533150

PSEN cable M8-8sf, 2m



540138

SDD ES PROFINET




535111

PSEN ix2 F4 code



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



535112

PSEN ix2 F8 code



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



533157

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m



533156

PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m



532111

PSEN mag/cs bracket straight



532110

PSEN Winkel / bracket



533155

PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m



533154

PSEN cable M8-8sf, 30m



540317

PSEN Y junction M8 SENSOR



540329

PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm



533153

PSEN cable M8-8sf, 20m



540318

PSEN Y junction M8 cable channel



533152

PSEN cable M8-8sf, 10m



533151

PSEN cable M8-8sf, 5m



540309

PSEN screw M4x12 10pcs

532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532108

PSEN cs bracket stop swinging door



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS

