


PNOZ XV3.1P C 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

787522



Bezpečnostní relé (standalone), vstupy: 1/2kanálové zapojení s/bez identifikace příčného zkratu, výstupy: 3 NO, 1 NC, 2 NOt (t = 0,1- 3 s), automatický/monitorovaný start, UB = 24 V DC, šířka: 90 mm, zasouvateľné pružinové svorky, monitorování nouzového zastavení, ochranných dveří. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750105 751105 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Technické detaily

Všeobecné údaje

Povolení: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Technická data

Elektrické údaje

Napájecí napětí (V): 24 - 24 V

Druh napájecího napětí U1: DC

Spotřeba el. energie DC: 4.5 W

Vstupy

Počet vstupů: 2

Polovodičové výstupy

Počet polov. výstupů: 0

Reléové výstupy

Kateg. použití Norma AC/DC1: EN 60947-4-1

Napětí AC1 bezp. kontakt: 240

Max.proud AC1 bezp. kontakt: 8

Napětí DC1 bezp. kontakt: 24

Max.proud DC1 bezp. kontakt: 8

Kateg. použití Norma AC15/DC13: EN 60947-5-1

Napětí AC15 bezp. kontakt: 230

Max.proud AC15 bezp. kontakt: 5

Napětí DC13 bezp. kontakt:	24
Bezpečnostní kont.: AC při UL:	240 V AC G. P.
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty:	C300, R300
Materiál kontaktů relé:	AgSnO2
doplňk. paramet. kontaktů relé:	+ 0,2 µm AU
Údaje o životním prostředí	
Namáhání klimatem podle....:	EN 60068-2-78
Okolní teplota:	-10 - -10 °C
Údaj o namáhání vlhkem:	93 % rel.vlhk. při 40 °C
Orosení přípustné?:	unzulässig
EMC podle normy	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Chvění podle normy:	EN 60068-2-6
Vzdušné a plazivé trasy podle:	EN 60947-1
Kategorie přepětí:	III / II
Stupeň zneč. vzd. plaz.:	2
Times	
Nastavitelné časy:	0.8, 0.4, 0.2, 0.3, 1.5, 1, 2, 0.5, 0.6, 0.7000000000000001, 3, 0.1
Tolerance Tv:	-15 %/+15 % +50 ms
Přesnost opakování:	2 %
Mechanické údaje	
Montážní poloha:	libovolný
Materiál pouzdra čelní deska:	ABS UL 94 V0
Materiál krytu horní díl:	PPO UL 94 V1
Připojovací svorka:	Pružinová svorka
Druh svorek:	zásuvný
Rozměr výška:	101 mm
Rozměr šířka:	90 mm
Rozměr hloubka:	121 mm
Čistá váha:	510 g

Celková hmotnost:	520 g
Životní prostředí	
Soulad s REACH:	nejméně jednu látku SVHC
WEEE classifikace (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Obchodní údaje	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN kód:	4046548008210
Verze ECLASS:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27371819
Verze ETIM:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000019
Referenční funkce ETIM:	EC001449

Volitelné příslušenství

374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5

