

PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit

506326



Magnetisk sikkerhedsafbryder 2 n/o, 1 hjælpekontakt n/o, rektangulær udførelse, LED, IP6K9K, tæstestand 10 mm, 5 m kabel, højde på udførelse 18 mm, pakke = 1 sensor med aktuator.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC
Sensorprincip:	magnetisk
Kodningstrin iht. ISO 14119:	lille
Klassificer. iht. EN 60947-5-3:	PDDb
Egnet til serieforbindelse:	nej
Modulvariant:	Enhed

Teknisk data

Elektriske data

Forsyningsspænding (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U1:	DC
Skiftespænding:	24 V

Miljøoplysninger

Omgivelsestemperatur:	-10 - 55 °C
Fugtbetlastning iht. standard:	IEC 60068-2-30
Fugtbetlastning oplysninger:	93 % RF ved 40 °C
Till. dr.højde over havoverfl.:	2000 m
EMC iht. standard:	EN 60947-5-3
Vibrationer iht. standard:	EN 60947-5-2
Accel. stød iht. stand. 1:	30g

Tilsmudsn.grad luft.kryb.:	3
Mekaniske data	
Aktuator type 1:	PSEN ma1.4-10mm
Sensor kan indbygges flugtende:	Ja, overhold montageanvisning
Tilslutningstype:	5 m kabel
Ledninger kabel:	LiY11Y 8 x 0,14 mm ²
Husmateriale overdel:	PBT
Mål, højde:	37 mm
Mål, bredde:	26.4 mm
Mål, dybde:	18 mm
Nettovægt:	238 g
Bruttovægt:	256 g
Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	nej
Overholdelse af REACH:	Indeholder ingen SVHC-stoffer
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-kode:	4046548060416
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272402
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC002544
Volumen:	0

Ekstra tilbehør



540334

PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals