

PMCprotego D.12/100/0/0/2/208-480VAC

8176544



Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; I_{max} (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor
Further hardware options: Expansion card I/O.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse: UL Listed, CE, UKCA, TÜV, EAC

Teknisk data

Elektriske data

Formål med faseområde:	Mains Supply
Forsyningsspænding (V):	208 - 480 V
Forsyningsspænding med faser:	3 x 208...3 x 480 V
Type forsyningsspændingsområde:	AC
Forsyningsspændingstype U1:	AC
Formål med U2:	Supply
Forsyningsspænding 2 (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U2:	DC
Tolerance U2 med bremse:	+15%
Tolerance U2 uden bremse:	+15%

Strømafdeling

Maks. indkoblingshypp. effekt:	30/h
Kont. udgangsstrøm ved 3x208 V:	12 A
Kont. udgangsstrøm ved 3x230 V:	12 A
Kont. udgangsstrøm ved 3x400 V:	12 A
Kont. udgangsstrøm ved 3x480 V:	12 A

Spidsstrøm i 2 s:	24 A
Spidsstrøm i 5 s:	24 A
Clock-frekvens vekselretter:	8 kHz
Spændingsområde på mellemkreds:	900 V DC
STO-ENABLE	
Antal STO-udgange:	2
Indgangsresolver	
Stiktype resolvertilslutning:	9-pol. Sub-D-hunstik
Indgang SinCos-encoder, inkremental encoder	
Stiktype encoder/inkr.giver:	15-pol. Sub-D-hunstik
Analoge indgange	
Antal analogindgange:	2
Type analogudgange:	Spænding
Signalområde analog indgang:	-10 - 10 V
Opløsning, analogindgange:	16 Bit
Indgange	
Signalniveau ved indgang ved 0:	-3 - +5 V DC
U indg. iht. EN 61131-2 type 1:	24 V DC
Potentialadskillelse indgange:	ja
Halvlederudgange (standard)	
Antal hjælpeudgange:	2
galv. adskil. ikke si. HL-udg:	ja
Ethernet-interface	
Stiktype ETHERNET-interface:	RJ45
CANopen-interface	
Antal CANopen-tilslutninger:	1
Seriel interface	
Antal RS-232-tilslutninger:	1
Kommunikationsinterfaces	

Stiktype RS 232-interfaces:	9-pol. Sub-D-hanstik
Miljøoplysninger	
Standard omgivelsestemperatur:	DIN EN 60721-3-3
Klasse f. omgivelsestemperatur:	3K3
Omgivelsestemperatur:	0 - 40 °C
Omgivelsestemp. derating:	40 - 55 °C
Effektreduktion:	2,5 %/K
Standard opbevaringstemperatur:	DIN EN 60721-3-1
Opbevaringstemperatur ændring:	20 K/h
Omgivelsestemperaturklasse:	1K4
Fugtblastning iht. standard:	DIN EN 60721-3-3
Fugtblastning oplysninger:	85 % RF
Luftfugtighedsklasse:	1K3
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
Till. dr.højde over havoverfl.:	1000 m
Till. drifthøjde ved 1,5% ydel:	1000-2500 m over havoverfladen
Effektreduktion pr. 100m:	1,5 %/100 m
EMC iht. standard:	EN 61800-3
Vibrationer iht. standard:	EN 60721-3-3
Køletype:	påmonteret ventilator
Støjemission:	65 dB (A)
Standard kapslingsklasse:	EN 60529
Mekaniske data	
Monteringsposition:	vertikal
Husets materiale:	Stål galvaniseret
Mål, højde:	345 mm
Mål, bredde:	70 mm
Mål, dybde:	243 mm
Nettovægt:	4500 g

Bruttovægt:	5600 g
Miljø	
RoHS-overensstemmelse:	ja
Overholdelse af REACh:	Indeholder ingen SVHC-stoffer
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85044086
UNSPSC 25:	39121007
EAN-kode:	4046548069280
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27023201
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000017
ETIM Reference Feature:	EC001857
Volumen:	0