

PNOZ m EF Multi Link

772120



Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2, udvidelsesmodul, sikker tilslutning af 2 konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2.

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Anvendelsesområde:	Fail-safe

Teknisk data

Elektriske data

Formål med U1:	Forsyning af modulet
Forsyningsspænding (V):	24 - 24 V
Forsyningsspændingstype U1:	DC
Effektforbrug DC:	1 W
Potentialadskillelse U1:	ja
Formål med U1NT1:	Forsyning af modulet
Kilde for intern spænding:	via basismodul
Spændingstype for U1NT1:	DC

Feltbus-interface

galvan. Adskillelse af feltbus:	ja
---------------------------------	----

Miljøoplysninger

Standard omgivelsestemperatur:	EN 60068-2-14
Omgivelsestemperatur:	0 - 0 °C
Standard opbevaringstemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Fugtbelastning iht. standard:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Fugtblastning oplysninger:	93 % RF ved 40 °C
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
Till. dr.højde over havoverfl.:	2000 m
EMC iht. standard:	EN 61131-2
Vibrationer iht. standard:	EN 60068-2-6
Accel. stød iht. stand. 1:	15g
Luft- og krybestrækninger iht.:	EN 61131-2
Overspændingskategori:	II
Tilsmudsn.grad luft.kryb.:	2
Standard kapslingsklasse:	EN 60529
Potentiel adskillelse	
Potentialadskillelse 1 mellem:	Modul og forsyningsspænding
Type af potentialadskillelse 1:	Funktionsisolering
Potentialadskillelse 2 mellem:	Modul og systemspænding
Type af potentialadskillelse 2:	Funktionsisolering
Mekaniske data	
Monteringsposition:	vandret på DIN-skinne
Husets materiale nederste del:	PC
Husets materiale frontplade:	PC
Husmateriale overdel:	PC
Tilslutningsklemme:	Skrueklemme, Fjederklemme
Klemmetype:	stikbar
Fleks. 1 leder AWG-angivelse:	24 - 12 AWG
Mål, højde:	101.4 mm
Mål, bredde:	22.5 mm
Mål, dybde:	120 mm
Nettovægt:	91 g
Bruttovægt:	113 g
Miljø	

RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	ja
RoHS-undtagelser iht. direktiv:	7a, 7c I
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
Stoffer indeholdt i REACH:	Lead, Blyoxid
%-andel af forurenende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-indgang tilgængelig:	ja
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-kode:	4046548069693
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27242208
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001423
Volumen:	0.367

Nødvendigt driftstilbehør



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

Ekstra tilbehør

380401

RJ45 Connector



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

