

## PSEN op4H-A-30-135/1

631027



Sikkerhedslysgitter, type 4, PL e håndbeskyttelse (opløsning 30 mm), beskyttelsesområdets højde 1350 mm. Funktioner: muting, blanking, kaskadeopkobling, ingen dødzoner. Mulighed for programmering via softwaren PSENoptConfigurator eller direkte på lysgitret. Forsyningsspænding 24 V, tilslutning via 18-pol. pigtail-kabel på M12-stik. Tilslutningsstik M12 sender: 5-polet, modtager: blanking 12-polet, muting 12-polet/5-polet. Der medfølger ikke noget pigtail-kabel ved levering.

## Tekniske data

### Generelle data

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Godkendelse:                 | CE, cULus Listed, TÜV, EAC |
| BWS-type:                    | 4                          |
| Sensorprincip:               | optisk                     |
| Højde på beskyttelsesområde: | 1350 mm                    |
| Opløsning kapslingsklasse:   | Hånd                       |
| Driftsområde (m):            | 0.2 - 20 m                 |

### Teknisk data

#### Elektriske data

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Forsyningsspænding (V):     | 24 - 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1: | DC        |

#### Optiske data

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Anvendt bølgelængdeområde: | 950 nm |
|----------------------------|--------|

#### Halvlederudgange

|                     |   |
|---------------------|---|
| Antal OSSD-udgange: | 2 |
|---------------------|---|

#### Miljøoplysninger

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Omgivelsestemperatur:           | 0 - 50 °C         |
| Fugtbelastning oplysninger:     | 95 % RF ved 50 °C |
| Tildugning tilladt?:            | ikke tilladt      |
| Vibrationer iht. standard ....: | EN 60068-2-6      |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Accel. stød iht. stand. 1:     | 10g                           |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb.:     | 2                             |
| Standard kapslingsklasse:      | EN 60529                      |
| Times                          |                               |
| Reaktionstid:                  | 19 - 19 ms                    |
| Mekaniske data                 |                               |
| Husmateriale overdel:          | Aluminium                     |
| Mål, højde:                    | 1356.3 mm                     |
| Mål, bredde:                   | 35 mm                         |
| Mål, dybde:                    | 40.8 mm                       |
| Nettovægt:                     | 3300 g                        |
| Bruttovægt:                    | 6350 g                        |
| Miljø                          |                               |
| RoHS-direktiv:                 | 2011/65/EU, 2015/863/EU       |
| RoHS-overensstemmelse:         | ja                            |
| RoHS-undtagelser:              | nej                           |
| Overholdelse af REACH:         | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE klassifikation (08/2018): | 4 devices (feed size >50 cm)  |
| Kommercielle data              |                               |
| Harmonized System Code:        | 90314990                      |
| UNSPSC 25:                     | 39121528                      |
| EAN-kode:                      | 4046548075823                 |
| ECLASS Version:                | ECLASS-13                     |
| ECLASS Reference Feature:      | 27272704                      |
| ETIM Version:                  | ETIM-9.0                      |
| ETIM Reference Group:          | EG000026                      |
| ETIM Reference Feature:        | EC002549                      |
| Volumen:                       | 0                             |

## Nødvendigt driftstilbehør



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



631085

PSEN op cable axial M12 12-pole 50m



631084

PSEN op cable axial M12 12-pole 30m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



631057

PSEN op pigtail receiver m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631056

PSEN op pigtail receiver b



631055

PSEN op pigtail emitter



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



631083

PSEN op cable axial M12 12-pole 20m



631082

PSEN op cable axial M12 12-pole 10m



631081

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m



631080

PSEN op cable axial M12 12-pole 3m