

MM A MINI-IO CAB19 2.5m

772221



Motion Monitoring Adapter ELAU PACDRIVE3, 0,2/2,5 m.

Tekniske data

Generelle data	
Godkendelse:	-
Teknisk data	
Miljøoplysninger	
Omgivelsestemperatur:	0 - 0 °C
Tildugning tilladt?:	ikke tilladt
Mekaniske data	
Stiktype 1:	10-pol. RJ45-hunstik
Form på stiktype 1:	lige
Stiktype 2:	10-pol. RJ45-hanstik
Form på stiktype 2:	lige
Stiktype 3:	8-pol. mini-IO-hanstik
Form på stiktype 3:	lige
Husets materiale stik 3:	PBT
Kontaktoverflader materiale 1:	Au
Kontaktoverflader materiale 2:	Au
Kontaktoverflader materiale 3:	Au
Ledningsmateriale K1:	Cu
Ledningsmateriale K2:	Cu
Kabellængde:	0.2 m

Tolerance for kabellængde K1:	+ 0,055 m
Tolerance for kabellængde K2:	+/- 0,15 m
Kategori for kabel K1:	Cat5
Farve på kabelkappe 1:	grøn
Farve på kabelkappe 2:	grøn
Husets farve:	sort, RAL 9005
Materiale for kabelkappe 1:	PUR
Materiale for kabelkappe 2:	PUR
Trækevne for kabel 1:	ja
Trækevne for kabel 2:	ja
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1:	10 x Ø
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K2:	8 x Ø
Bøjningsradi. konst. bevæg. K2:	10 x Ø
Maks. udv. diameter kabel K1:	7 - 7 mm
Ledernes tværsnit:	0.14 - 0.14 mm ²
Tværsnit dataleder AWG K1:	26
Tværsnit dataleder K1:	(4 x 2 x 0,14) mm ²
Tværsnit UB-leder K1:	2 x 0,25 mm ²
Afskærmning K1:	ja
Afskærmning K2:	ja
Skillelag mellem korer K2:	nej
Antal ledere:	10
Godkendelser af kabel K1:	UL AWM-style 20963
Godkendelser af kabel K2:	UL AWM-style 20233
Godkendelser af hanstik 1:	UL94 V-0
Godkendelser af hanstik 2:	UL94 V-0
Godkendelser af hanstik 3:	UL94 V-0
Husets materiale:	TPE-SEBS UL 94 HB
Mål, højde:	24.8 mm

Mål, bredde:	31 mm
Mål, dybde:	85.2 mm
Nettovægt:	158 g
Bruttovægt:	173 g
Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	ja
RoHS-undtagelser iht. direktiv:	6c
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
Stoffer indeholdt i REACH:	Lead
%-andel af forurenende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-indgang tilgængelig:	ja
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-kode:	4046548080728
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060313
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
Volumen:	0