

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m

6D000025



Forbindelseskabel, PUR, grøn RAL6018, Ethernet Cat5e, afskærmet, 8-polet, lige hanstik M12, til lige hanstik M12, forbindelseskabel til PSENscan master-abonnent, kabellængde: 10 m

Tekniske data

Generelle data

Godkendelse: CE, UKCA

Teknisk data

Elektriske data

Dimensioneringsstrøm: 2 A

Typ. karakt. modstand K1: 100 ohm $\pm$ 15 ohm

Spec. ledningskapacitet K1: 49 pF/m

Miljøoplysninger

Omgivelsestemperatur: -30 - 80 °C

Tilsmudsn.grad luft.kryb.: 2, 3

Mekaniske data

Stiktype 1: 8-pol. M12-hanstik

Form på stiktype 1: lige

Kodning af M12-stik 1: A-kodet

Stiktype 2: 8-pol. M12-hanstik

Form på stiktype 2: lige

Kodning af M12-stik 2: A-kodet

Materiale gevindring stik 1: CuZn forniklet

Materiale gevindring stik 2: CuZn forniklet

Kontaktoverflader materiale 1: CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.

Kontaktoverflader materiale 2:	CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.
Tætningsmateriale:	FPM
Stifternes materiale:	CuZn, forgylt
Ledningsmateriale K1:	Cu
Isolationsmateriale ledning K1:	PP (9Y)
Kabellængde:	10 m
Materiale skærmoverflade K1:	Sn
Kategori for kabel K1:	Cat5e
Farve på kabelkappe 1:	matgrøn, RAL 6018
Husets farve:	sort
Materiale for kabelkappe 1:	PUR
Trækevne for kabel 1:	ja
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1:	5 x Ø
Maks. udv. diameter kabel K1:	7.6 - 7.6 mm
Ledernes tværsnit:	0.22 - 0.22 mm ²
Ledertværsnit AWG K1:	24
Snoning K1:	4x twisted pair
Afskærmning K1:	ja
Afskærmningstype K1:	Flet af forfinnet kobber
Antal ledere:	8
Godkendelser af kabel K1:	UL AWM-style 20236
Godkendelser af hanstik 1:	UL94 V-0
Godkendelser af hanstik 2:	UL94 V-0
Halogenfri:	Ja
Halogenfri iht. standard:	EN 50267, IEC 60754, CEI 20-37
Oliebestandighed:	bestandig
Oliebestandighed iht. standard:	VDE 0472 part 803 A/B, HD 22.10 S1, UL 1581
Uantændelighed:	CSA FT-1, IEC 60332-1, CEI 20-35, EN 50265, UL VW1
Drejningsmom. Låseskrue:	0,6 Nm

Nettovægt:	699 g
Bruttovægt:	705 g
Miljø	
RoHS-direktiv:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-overensstemmelse:	ja
RoHS-undtagelser:	ja
RoHS-undtagelser iht. direktiv:	6c
Overholdelse af REACH:	Indeholder mindst ét SVHC-stof
Stoffer indeholdt i REACH:	Lead
%-andel af forurenende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-indgang tilgængelig:	ja
Kommercielle data	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-kode:	4046548096804
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27272791
ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC003015
Volumen:	3.146